

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête de piston
Conformité	XCKD XCKP XCKT XCMD
Corps à associer	ZCD21 ZCD21M12 ZCD25 ZCD26 ZCD27 ZCD28 ZCD29 ZCD29M12 ZCD31 ZCD35 ZCD37 ZCD39 ZCMD21C12 ZCMD21L08R12 ZCMD21L08U78 ZCMD21L1 ZCMD21L2 ZCMD21L5 ZCMD21M12 ZCMD25L1 ZCMD25L2 ZCMD25L5 ZCMD29C12 ZCMD29L1 ZCMD29L2 ZCMD29L5 ZCMD37L1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

ZCMD37L2
 ZCMD37L5
 ZCMD39L1
 ZCMD39L2
 ZCMD39L5
 ZCMD41L1
 ZCMD41L2
 ZCMD41L5
 ZCMD61C12
 ZCMD61M12
 ZCMD69C12
 ZCMD81L1
 ZCMD81L2
 ZCMD81L5
 ZCP21
 ZCP21M12
 ZCP25
 ZCP26
 ZCP27
 ZCP28
 ZCP29
 ZCP29M12
 ZCP31
 ZCP35
 ZCP37
 ZCP39
 ZCT21G11
 ZCT21N12
 ZCT21P16
 ZCT25G11
 ZCT25N12
 ZCT25P16
 ZCT26G11
 ZCT26N12
 ZCT26P16
 ZCT27G11
 ZCT27N12
 ZCT27P16
 ZCT28G11
 ZCT28N12
 ZCT28P16

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir d'extrémité rappel de ressort métal (avec capot de protection en silicone)
Type d'approche	Approche verticale 1 direction

Complémentaires

Ouverture positive	Avec
--------------------	------

Environnement

Température de fonctionnement maximale	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0851 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------
