


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Vigi iC60 – dodatni blok za propuštanje uzemljenja – 3P – 25 A – 300 mA – Tip AC

A9V44325

Cijena* bez PDV-a: 52,40 EUR

Osnovno

Ponuda	Acti 9
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Dodatak uređajima za diferencijalnu struju
Skraćeno Ime Uređaja	Vigi iC60
Opis Polova	3P
[In] Nazivna Struja	25 A
Osjetljivost Na Struju Curenja Zemljospoja	300 mA
Vremenska Odgoda Zaštite Od Curenja Struje Zemljospoja	Trenutno
Tip Zaštite Curenja Zemlje	Tip AC
Vrsta Mreže	AC
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
[Ue] Radni Nazivni Napon	230...415 V AC 50/60 Hz EN/IEC 61009-1 230...415 V AC 50/60 Hz EN/IEC 61009-2-1
Standardi	EN/IEC 61009-1 EN/IEC 61009-2-1
9 Mm Vrhovi	6

Dodatno

Pozicija Uređaja U Sustavu	Odvod
Tehnologija Prekidanja Diferencijalne Struje	Naponski neovisno
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	6 kV u sukladnosti sa IEC 60947-2
Opseg Kompatibilnosti	Acti 9 Acti 9 iC60 Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Kompatibilnost Proizvoda	Jedna stezaljka
Lokalna Signalizacija	Indikator tripa
Način Montiranja	Montiranje na DIN nosač
Pomoć Za Montažu	DIN nosač
Električni Priključak Na Minijaturni Prekidač	Sa vijcima
Kompatibilnost Kombinirane Sabirnice I Distribucijskog Bloka	Odozdo da
Visina	91 mm
Širina	54 mm
Dubina	73,5 mm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Neto Masa Proizvoda	0,21 kg
Priključci - Stezaljke	Tunel - stezaljke donja strana 1 1...25 mm² Krut bez tuljka Tunel - stezaljke donja strana 1 1...16 mm² Fleksibilni bez tuljka Tunel - stezaljke donja strana 1 1...16 mm² Fleksibilni s tuljkom
Dužina Skidanja Izolacije	14 mmzaodozdo
Okretni Moment Zatezanja	2 N.m odozdo

Okolina

Ip Stupanj Zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modularni razdjelnik) conforming to IEC 60529
Stupanj Onečišćenja	3 u skladnosti sa IEC 60947-2
Elektromagnetska Kompatibilnost	8/20 µs otpornost impulsa, 250 A u skladnosti sa IEC 61009-1
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-5...60 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...85 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	9,2 cm
Paket 1 Širina	12,0 cm
Paket 1 Dužina	14,8 cm
Paket 1 Težina	198,0 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica U Paketu 2	15
Paket 2 Visina	30,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dužina	40,0 cm
Paket 2 Težina	3,488 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

 Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja