

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



ID K – strujna zaštitna sklopka – 2P – 25 A – 30 mA – Tip AC

A9Z05225

Cijena* bez PDV-a: 26,76 EUR

Osnovno

Ponuda	Acti 9
Naziv Proizvoda	Acti 9 ID K
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Diferencijalna zaštitna sklopka (RCCB)
Skraćeno Ime Uređaja	ID K
Opis Polova	2P
Pozicija Nule	Lijevo
[In] Nazivna Struja	25 A
Vrsta Mreže	AC
Osjetljivost Na Struju Curenja Zemljospoja	30 mA
Vremenska Odgoda Zaštite Od Curenja Struje Zemljospoja	Trenutno
Klasa Zaštite Od Curenja Struje Zemljospoja	Tip AC
Oznake Kvalitete	VDE

Dodatno

Pozicija Uređaja U Sustavu	Odvod
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
[Ue] Radni Nazivni Napon	220...240 V AC 50 Hz
Tehnologija Prekidanja Diferencijalne Struje	Naponski neovisno
Nazivna Prekidna Moć [Icu] [Icm]	Idm 500 A Im 500 A
Nazivna Ac Komponenta Struje Kratkog Spoja	GL63 Inc 4,5 kA K60 Inc 6 kA
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	440 V AC 50 Hz
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	4 kV
Indikator Pozicije Kontakta	Ne
Tip Upravljanja	Ručica
Način Montiranja	Montiranje na DIN nosač
Pomoć Za Montažu	DIN nosač
9 Mm Vrhovi	4
Visina	81 mm
Širina	36 mm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Dubina	68 mm
Neto Masa Proizvoda	0,18 kg
Boja	Bijela
Mehanička Izdržljivost	5000 ciklus/a
Električna Izdržljivost	AC-1 2000 ciklus/a
Priključci - Stezaljke	Dvostruki priključak (biconnect) vrh ili dno 1...35 mm² Krut Dvostruki priključak (biconnect) vrh ili dno 1...25 mm² Fleksibilni
Dužina Skidanja Izolacije	14 mmzavrh ili dno
Okretni Moment Zatezanja	3,5 N.m vrh ili dno

Okolina

Standardi	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
Ip Stupanj Zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modularni razdjelnik) conforming to IEC 60529
Stupanj Onečišćenja	2
Elektromagnetska Kompatibilnost	8/20 µs otpornost impulsa, 200 A u skladnosti sa EN/IEC 61008-1
Okolna Temepratura Zraka Potrebna Za Rad	-5...40 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-30...70 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,000 cm
Paket 1 Širina	8,500 cm
Paket 1 Dužina	9,000 cm
Paket 1 Težina	196,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica U Paketu 2	54
Paket 2 Visina	30,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dužina	40,000 cm
Paket 2 Težina	10,894 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	P12
Broj Jedinica U Paketu 3	432
Paket 3 Visina	45,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm
Paket 3 Dužina	120,000 cm
Paket 3 Težina	99,824 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost



RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja