


Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



MODULAR FRONT PLATE WIDTH 600/650 5M

03205

! Καταργήθηκε στις: 30 Ιουν 2022

! Λήξη υπηρεσίας στις: 25 Απρ 2023

! Καταργήθηκε

Κύριος

Σειρά	Prisma
Σειρά Προϊόντος	Prisma G Prisma P
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Μετώπη
Εξάρτημα / Ξεχωριστή Κατηγορία Εξαρτήματος	Εξάρτημα εγκατάστασης
Εύρος Συμβατότητας	Prisma Prisma G πίνακας Prisma Prisma P cubicle
Τύπος Μετώπης	Τυποποίηση τελικής διανομής Με άνοιγμα
Εγκατεστημένη Συσκευή	Compact: σταθερό INS100 - έλεγχος: μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Compact: σταθερό INS125 - έλεγχος: μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Compact: σταθερό INS160 - έλεγχος: μπροστινό περιστροφικό χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Acti 9: σταθερό C120 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο TeSys: σταθερό GV3 Acti 9: σταθερό iC120 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο Multi 9: σταθερό NG125 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο Multi 9: σταθερό NG125 NA - έλεγχος: χειριστήριο Compact: σταθερό NG160 χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο Compact: σταθερό NG160 NA χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο TeSys: σταθερό TeSys U - οριζόντια εγκατάσταση Acti 9: σταθερό C120 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο Acti 9: σταθερό iC120 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο Multi 9: σταθερό NG125 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο Compact: σταθερό NG160 με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο Compact: σταθερό NSXm χωρίς προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση Compact: σταθερό NSXm με προστασία διαρροής ως προς γη - έλεγχος: χειριστήριο - κάθετα εγκατάσταση

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Περιγραφή Πόλων	1 x 3Π: ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα: INS100 κάθετα εγκατάσταση 1 x 4Π: ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα: INS100 κάθετα εγκατάσταση 1 x 3Π: ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα: INS125 κάθετα εγκατάσταση 1 x 4Π: ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα: INS125 κάθετα εγκατάσταση 1 x 3Π: ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα: INS160 κάθετα εγκατάσταση 1 x 4Π: ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα: INS160 κάθετα εγκατάσταση 1 x 3Π: ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα: C120 1 x 4Π: ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα: C120 7 x 3Π: ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα: GV3 1 x 3Π: ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα: iC120 1 x 4Π: ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα: iC120 1 x 3Π: ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα: NG125 1 x 4Π: ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα: NG125 1 x 3Π: ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα: NG125 NA 1 x 4Π: ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα: NG125 NA 1 x 3Π: ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα: NG160 1 x 4Π: ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα: NG160 1 x 3Π: ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα: NG160 NA 1 x 4Π: ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα: NG160 NA 9 x 3Π: ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα: TeSys U οριζόντια εγκατάσταση 1 x 3Π or 4Π: ράγα για υλικά τελικής διανομής στήριγμα: NSXm κάθετα εγκατάσταση 5 x 3Π: πλάτη στήριξης στήριγμα: NSXm κάθετα εγκατάσταση 4 x 4Π: πλάτη στήριξης στήριγμα: NSXm κάθετα εγκατάσταση 4 x 3Π or 4Π: πλάτη στήριξης στήριγμα: NSXm κάθετα εγκατάσταση
Θέση Λειτουργίας	Κάθετα

Συμπληρωματικός

Περιγραφή Πίνακα	Επιδαπέδιος πίνακας - πλάτος 600 mm Επίτοιχος πίνακας - πλάτος 600 mm Πίνακας - πλάτος 650 mm βάθος 400 mm Pack πίνακας - πλάτος 555 mm
Θέση Σύνδεσης	Απευθείας σύνδεση
Αποστάσεις 9 Mm	48
Αριθμός Στοιχείων 18Mm Ανά Σειρά	24
Αριθμός Κάθετων Στοιχείων [50 Mm]	5
Πρότυπα	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Πιστοποιήσεις Προϊόντος	ASEFA
Υλικό	Χάλυβας
Φινίρισμα Επιφάνειας	Λείο Matt
Διεργασία Προστασίας	Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό (RAL 9001)
Ύψος	250 mm
Πλάτος	500 mm
Βάρος Προϊόντος	0,92 kg
Ποσότητα Ανά Σετ	Σετ του 1

απευθείας 5

600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact NSXm χωρίς σταθερό χειριστήριο
κάθετα 3P or 4P 1 απευθείας 7

600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact NSXm χωρίς σταθερό χειριστήριο
κάθετα 3P or 4P 1 απευθείας 7

600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact NSXm χωρίς σταθερό χειριστήριο
κάθετα 3P or 4P 1 connection block 7

600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact NSXm χωρίς σταθερό χειριστήριο
κάθετα 3P or 4P 1 connection block 7

650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Compact NSXm χωρίς σταθερό χειριστήριο
κάθετα 3P or 4P 1 απευθείας 8

650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Compact NSXm χωρίς σταθερό χειριστήριο
κάθετα 3Π 5 απευθείας 8

600 mm 400 mm Prisma P πίνακας Compact NSXm χωρίς σταθερό χειριστήριο
κάθετα 4Π 4 απευθείας 8

600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact NSXm με σταθερό χειριστήριο
κάθετα 3P or 4P 1 απευθείας 7

600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact NSXm με σταθερό χειριστήριο κάθετα
3P or 4P 1 απευθείας 7

600 mm Prisma G επιδαπέδιος πίνακας Compact NSXm με σταθερό χειριστήριο
κάθετα 3P or 4P 1 connection block 7

600 mm Prisma G επίτοιχος πίνακας Compact NSXm με σταθερό χειριστήριο κάθετα
3P or 4P 1 connection block 7

650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Compact NSXm με σταθερό χειριστήριο κάθετα
3P or 4P 1 απευθείας 8

650 mm 400 mm Prisma P πίνακας Compact NSXm με σταθερό χειριστήριο κάθετα
3P or 4P 4 απευθείας 8

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,000 cm
Package 1 Width	26,000 cm
Package 1 Length	51,500 cm
Package 1 Weight	900,000 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	17,000 cm
Package 2 Width	27,700 cm
Package 2 Length	52,600 cm
Package 2 Weight	9,400 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	270
Package 3 Height	96,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	254,880 kg

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- ✓

Χωρίς Svhc Κατά Reach
- ✓

Χωρίς Τοξικά Βαριά Μέταλλα
- ✓

Χωρίς Υδράργυρο
- ✓

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

Nai
- ✓

Προϊόν Με Πλαστικά Μέρη Χωρίς Αλογόνο

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Οδηγία RoHS Εε	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ) Δήλωση RoHS ΕΕ
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προληπτική δήλωση RoHS Κίνας (εκτός του νομικού πλαισίου του RoHS Κίνας)
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος