

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



ID K – strujna zaštitna sklopka – 4P – 40 A – 300 mA – Tip AC

A9Z06440

Cijena* bez PDV-a: 36,34 EUR

Osnovno

Ponuda	Acti 9
Naziv Proizvoda	Acti 9 ID K
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Diferencijalna zaštitna sklopka (RCCB)
Skraćeno Ime Uređaja	ID K
Opis Polova	4P
Pozicija Nule	Lijevo
[In] Nazivna Struja	40 A
Vrsta Mreže	AC
Osjetljivost Na Struju Curenja Zemljospoja	300 mA
Vremenska Odgoda Zaštite Od Curenja Struje Zemljospoja	Trenutno
Klasa Zaštite Od Curenja Struje Zemljospoja	Tip AC
Oznake Kvalitete	VDE

Dodatno

Pozicija Uređaja U Sustavu	Odvod
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
[Ue] Radni Nazivni Napon	380...415 V AC 50 Hz
Tehnologija Prekidanja Diferencijalne Struje	Naponski neovisno
Nazivna Prekidna Moć [Icu] [Icm]	Idm 500 A Im 500 A
Nazivna Ac Komponenta Struje Kratkog Spoja	GL63 Inc 4,5 kA K60 Inc 6 kA
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	440 V AC 50 Hz
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	4 kV
Potezna Struja	250 A
Indikator Pozicije Kontakta	Ne
Tip Upravljanja	Ručica
Način Montiranja	Montiranje na DIN nosač
Pomoć Za Montažu	DIN nosač
9 Mm Vrhovi	8
Visina	81 mm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mjenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Širina	72 mm
Dubina	68 mm
Boja	Bijela
Mehanička Izdržljivost	5000 ciklus/a
Električna Izdržljivost	AC-1 2000 ciklus/a
Priključci - Stezaljke	Dvostruki priključak (biconnect) vrh ili dno 1...35 mm² Krut Dvostruki priključak (biconnect) vrh ili dno 1...25 mm² Fleksibilni
Dužina Skidanja Izolacije	14 mmzavrh ili dno
Okretni Moment Zatezanja	3,5 N.m vrh ili dno

Okolina

Standardi	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
Ip Stupanj Zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modularni razdjelnik) conforming to IEC 60529
Stupanj Onečišćenja	2
Elektromagnetska Kompatibilnost	8/20 µs otpornost impulsa, 200 A u skladnosti sa EN/IEC 61008-1
Okolna Temepratura Zraka Potrebna Za Rad	-5...40 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-30...70 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	7,8 cm
Paket 1 Širina	8,4 cm
Paket 1 Dužina	9,0 cm
Paket 1 Težina	344,0 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica U Paketu 2	27
Paket 2 Visina	30,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dužina	40,0 cm
Paket 2 Težina	9,775 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja