



Acti 9 ARA στοιχείο επανόπλισης
για iC60 1P-1PN-2P

A9C70132

Κύριος

Range Of Product	Acti9
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Βοηθητικό στοιχείο αυτόματης επανόπλισης
Σύντομο Όνομα Συσκευής	ARA iC60
Σύνθεση Επαφών Σήμανσης	2 OF ξηρές επαφές
Τάση Κυκλώματος Σηματοδότησης	24 V 10 mA AC/DC 230 V 1 A AC

Συμπληρωματικός

Τύπος Ελέγχου	Αναστολή αυτοματισμού παραμένον 230 V AC 50/60 Hz Τελευταία επανόπλιση παλμός 230 V AC 50/60 Hz
Ρεύμα Εισόδου	5 mA
Διάρκεια Παλμού	>= 200 ms κύκλωμα ελέγχου
Χρόνος Απόκρισης	< 500 ms
[Us] Ονομαστική Τάση Τροφοδοσίας	230 V AC 50/60 Hz
Κατανάλωση Ισχύος Σε W	2 W
[Ui] Ονομαστική Τάση Μόνωσης	400 V
[Uimp] Ονομαστική Αντοχή Σε Κρουστική Τάση	6 kV
Τιμή Ρύθμισης	Πρόγραμμα 1: 1 reclosing attemp, short cycle <10 s πριν την επανόπλιση /6 min χρόνος ελέγχου Program 2: 3 reclosing attemps, short cycle <10 s πριν την επανόπλιση /2 min χρόνος ελέγχου Program 2: 3 reclosing attemps, short cycle <1 min πριν την επανόπλιση /6 min χρόνος ελέγχου Program 2: 3 reclosing attemps, short cycle <3 min πριν την επανόπλιση /6 min χρόνος ελέγχου Program 3: 5 reclosing attemps, long fixed cycle <10 s πριν την επανόπλιση /2 min χρόνος ελέγχου Program 3: 5 reclosing attemps, long fixed cycle <1 min πριν την επανόπλιση /6 min χρόνος ελέγχου Program 3: 5 reclosing attemps, long fixed cycle <3 min πριν την επανόπλιση /6 min χρόνος ελέγχου Program 4: 5 reclosing attemps, long progressive cycle <10 s πριν την επανόπλιση /2 min χρόνος ελέγχου Program 4: 5 reclosing attemps, long progressive cycle <1 min πριν την επανόπλιση / 6 min χρόνος ελέγχου Program 4: 5 reclosing attemps, long progressive cycle <3 min πριν την επανόπλιση / 8 min χρόνος ελέγχου Program 4: 5 reclosing attemps, long progressive cycle <4 min πριν την επανόπλιση / 10 min χρόνος ελέγχου Program 4: 5 reclosing attemps, long progressive cycle <5 min πριν την επανόπλιση / 12 min χρόνος ελέγχου
Τοπική Σηματοδότηση	Φλας πορτοκαλί LED: μη λειτουργικό Φλας πράσινο LED: κανονική λειτουργία Φλας κόκκινο LED: κύκλος επανόπλισης σε εξέλιξη Σταθερό κόκκινο LED: το στοιχείο αυτόματης επανόπλισης έχει κλειδωθεί

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Τρόπος Τοποθέτησης	Κουμπωτό
Στήριξη Τοποθέτησης	Ράγα DIN
Συμβατότητα Με Μπάρα Γεφύρωσης	NO
Αποστάσεις 9 Mm	7
Ύψος	93 mm
Πλάτος	63 mm
Βάθος	75,5 mm
Βάρος Προϊόντος	440 g
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό
Ηλεκτρική Αντοχή	5000 cycles
Πρόβλεψη Για Τοποθέτηση Λουκέτου	Με κλειδωμα
Μήκος Απογύμνωσης Καλωδίων	Τροφοδοσία: 10 mm for κάτω μέρος connection Είσοδος: 10 mm for κάτω μέρος connection Εξοδος: 8 mm for πάνω connection
Ροπή Σύσφιξης	Τροφοδοσία: 1 N.m Είσοδος: 1 N.m Εξοδος: 0,7 N.m
Εύρος Συμβατότητας	Acti 9 Acti9 iC60
Συμβατότητα Προϊόντος	2Π iC60 1Π + Ο iC60 1P iC60

Περιβάλλον

Βαθμός Προστασίας Ip	IP20 conforming to JIS C 4520
Βαθμός Ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 13 συμμόρφωση με IEC 60947
Κατηγορία Υπέρτασης	II
Κλιματολογικές Συνθήκες	2
Σχετική Υγρασία	93 % σε 40 °C
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Αποθήκε	-40...70 °C
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργ	-25...60 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,000 cm
Package 1 Width	11,000 cm
Package 1 Length	16,200 cm
Package 1 Weight	519,000 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	14
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	7,700 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση 18 months

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- ✓

Χωρίς Υδράργυρο
- ✓

Πληροφορίες Εξαιρέσης Rohs

Nαι
- ✓

Προϊόν Με Πλαστικά Μέρη Χωρίς Αλογόνο

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Αηγε	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Προφίλ Κυκλικότητας	Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής