

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



TeSys GV2 prekidač motorski 17...23 A

GV2ME21AP

Cijena* bez PDV-a: 60,80 EUR

Osnovno

Ponuda	TeSys Deca
Naziv Proizvoda	TeSys GV2 TeSys Deca
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Motorski prekidač
Skraćeno Ime Uređaja	GV2ME
Namjena Uređaja	Zaštita motora
Tehnologija Prekidne Jedinice	Termalno-magnetsko

Dodatno

Opis Polova	3P
Vrsta Mreže	AC
Kategorija Korištenja	Kategorija A IEC 60947-2 AC-3 IEC 60947-4-1 AC-3e IEC 60947-4-1
Frekvencija Mreže	50 Hz
Način Učvršćivanja	35 mm simetrišna DIN šina: utisnuto Ploča: vijčano (s prilagodnom pločom)
Snaga Motora U Kw	9 kW 400/415 V AC 50 Hz 11 kW 500 V AC 50 Hz 18,5 kW 690 V AC 50 Hz
Prekidna Moć	50 kA Icupri230/240 V AC 50 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2 15 kA Icupri400/415 V AC 50 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2 6 kA Icupri440 V AC 50 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2 4 kA Icupri500 V AC 50 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2 3 kA Icupri690 V AC 50 Hz u sukladnosti sa IEC 60947-2
[Ics] Nazivna Prekidna Moć Kratkog Spoja	100 % 230/240 V AC 50 Hz IEC 60947-2 40 % 400/415 V AC 50 Hz IEC 60947-2 50 % 440 V AC 50 Hz IEC 60947-2 75 % 500 V AC 50 Hz IEC 60947-2 75 % 690 V AC 50 Hz IEC 60947-2
Tip Upravljanja	Tipkalo
[In] Nazivna Struja	23 A
Opseg Podešavanja Termalne Zaštite	17...23 A IEC 60947-4-1
Struja Magnetskog Prekidanja	327 A
[Ithe] Propisana Termalna Struja Pri Okolnoj Temperaturi Zraka	23 A u sukladnosti sa IEC 60947-4-1
[Ue] Radni Nazivni Napon	690 V AC 50 Hz IEC 60947-2
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
[Uimp] Nazivni Impulсни Podnosivi Napon	6 kV IEC 60947-2

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Osjetljivost Na Kvar Faze	Da IEC 60947-4-1
Prikladnost Za Izolaciju	Da u skladnosti sa IEC 60947-1
Disipacija Snage Po Polu	2,5 W
Mehanička Izdržljivost	100000 ciklus/a
Električna Izdržljivost	100000 ciklus/azaAC-3pri415 V In 100000 ciklus/azaAC-3epri415 V In
Nazivni Rad	Kontinuirano IEC 60947-4-1
Okretni Moment Zatezanja	1,7 N.m vijčane stezaljke
Širina	45 mm
Visina	89 mm
Dubina	78,5 mm
Neto Masa Proizvoda	0,26 kg
Boja	Tamnosiva

Okolina

Standardi	EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 No 60947-4-1
Certifikati Proizvoda	CCC UL CSA EAC ATEX UKCA "ERROR:#N/A"
Ik Stupanj Zaštite	IK04
Ip Stupanj Zaštite	IP20 u skladu sIEC 60529
Otpornost Na Klimatske Uvjete	IACS E10
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...80 °C
Otpornost Na Plamen	960 °C IEC 60695-2-11
Okolna Temepratura Zraka Potrebna Za Rad	-20...60 °C
Mehanička Robusnost	Šokovi 30 Gn za 11 ms Vibracije 5 Gn, 5...150 Hz
Radna Visina	2000 m

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	5,000 cm
Paket 1 Širina	8,500 cm
Paket 1 Dužina	9,500 cm
Paket 1 Težina	285,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S02
Broj Jedinica U Paketu 2	24
Paket 2 Visina	15,000 cm

Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dužina	40,000 cm
Paket 2 Težina	7,087 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja