

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Acti 9 iC60H μικροαυτόματος διακόπτης 2P 2A καμπύλης C

A9F84202

Κύριος

Εφαρμογή Συσσκευής	Διανομή
Σειρά	Acti 9
Όνομα Προϊόντος	Acti9 iC60
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Μικροαυτόματος διακόπτης
Σύντομο Όνομα Συσσκευής	iC60H
Περιγραφή Πόλων	2Π
Αριθμός Ζωνών	2
[In] Ονομαστικό Ρεύμα	2 A
Τύπος Δικτύου	AC DC
Τεχνολογία Συσσκευής Αφόπλισης	Θερμο-μαγνητικό
Κωδικός Καμπύλης	C
Ικανότητα Διακοπής	10000 A Icn σε 400 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1 15 kA Icu σε <= 125 V DC συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2 70 kA Icu σε 12...60 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2 70 kA Icu σε 220...240 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2 70 kA Icu σε 100...133 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2 70 kA Icu σε 380...415 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2 70 kA Icu σε 440 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
Κατηγορία Χρήσης	Κατηγορία A συμμόρφωση με EN 60947-2 Κατηγορία A συμμόρφωση με IEC 60947-2
Καταλληλότητα Για Απομόνωση	Καταλληλότητα για απομόνωση 1NAI συμμόρφωση με EN 60898-1 Καταλληλότητα για απομόνωση 1NAI συμμόρφωση με EN 60947-2 Καταλληλότητα για απομόνωση 1NAI συμμόρφωση με IEC 60898-1 Καταλληλότητα για απομόνωση 1NAI συμμόρφωση με IEC 60947-2
Πρότυπα	IEC 60947-2 IEC 60898-1 EN 60947-2 EN 60898-1
Σήματα Ποιότητας	NF

Συμπληρωματικός

Συχνότητα Δικτύου	50/60 Hz
Όριο Αφόπλισης Μαγνητικού	8 x σε +/- 20 %

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

[Ics] Ονομαστική Ικανότητα Διακοπής Σε Λειπου	70 kA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 70 kA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 70 kA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 70 kA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % συμμόρφωση με EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 7500 A 75 % συμμόρφωση με IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz 70 kA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 70 kA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 50 kA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 15 kA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 72...125 V DC 15 kA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 72...125 V DC
Κατηγορία Περιορισμού	3 συμμόρφωση με EN 60898-1 3 συμμόρφωση με IEC 60898-1
[Ui] Ονομαστική Τάση Μόνωσης	500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
[Uimp] Ονομαστική Αντοχή Σε Κρουστική Τάση	6 kV συμμόρφωση με EN 60947-2 6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-2
Δείκτης Θέσης Επαφών	NAI
Τύπος Ελέγχου	Χειριστήριο
Τοπική Σηματοδότηση	Ενδειξη αφόπλισης
Τρόπος Τοποθέτησης	Σταθερό
Στήριξη Τοποθέτησης	Ράγα DIN
Συμβατότητα Με Μπάρα Γεφύρωσης	Πάνω ή κάτω: NAI
Αποστάσεις 9 Mm	4
Υψος	85 mm
Πλάτος	36 mm
Βάθος	78,5 mm
Βάρος Προϊόντος	0,25 kg
Χρώμα	Χρώμα 1λευκό
Μηχανική Διάρκεια Ζωής	20000 cycles
Ηλεκτρική Αντοχή	Ηλεκτρική αντοχή 2110000 cycles
Συνδέσεις - Ακροδέκτες	Συνδέσεις - τερματικά 62μονός ακροδέκτης (πάνω ή κάτω) Συνδέσεις - τερματικά 621...25 mm²Συνδέσεις - τερματικά 62άκαμπτο Συνδέσεις - τερματικά 62μονός ακροδέκτης (πάνω ή κάτω) Συνδέσεις - τερματικά 621...16 mm²Συνδέσεις - τερματικά 62εύκαμπτο
Μήκος Απογύμνωσης Καλωδίων	14 mm for πάνω ή κάτω connection
Ροπή Σύσφιξης	2 N.m πάνω ή κάτω
Προστασία Διαρροής Ως Προς Γη	Ξεχωριστό στοιχείο

Περιβάλλον

Βαθμός Προστασίας Ip	Βαθμός προστασίας IP 18IP20 συμμόρφωση με JIS C 4520 Βαθμός προστασίας IP 18IP20 συμμόρφωση με EN 60529
Βαθμός Ρύπανσης	Βαθμός μόλυνσης 13 συμμόρφωση με EN 60947-2 Βαθμός μόλυνσης 13 συμμόρφωση με IEC 60947-2
Κατηγορία Υπέρτασης	IV
Κλιματολογικές Συνθήκες	2 συμμόρφωση με IEC 60068-1
Σχετική Υγρασία	95 % σε 55 °C
Υψόμετρο Λειτουργίας	0...2000 m
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργ	-35...70 °C

Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα
Για Αποθήκε

-40...85 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,5 cm
Package 1 Width	3,6 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	221,0 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	9,8 cm
Package 2 Length	22,5 cm
Package 2 Weight	1,376 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	66
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	15,642 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- ✓

Χωρίς Υδράργυρο
- ✓

Πληροφορίες Εξαιρέσης Rohs

Nαι
- ✓

Προϊόν Χωρίς Αλογόνο

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Αηγε	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Προφίλ Κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης