

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



kućište za preklopku – 4-polna –
45° – 20 A – montiranje sa stražnje
strane

K2H504U

⚠ Više se ne proizvodi od: 1. stu 2020.

⚠ Više se ne proizvodi

Osnovno

Seriya Proizvoda	Harmony K
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Tijelo grebenaste sklopke
Naziv Komponente	K2
[Ithe] Propisana Termalna Struja Pri Okolnoj Temperaturi Zraka	20 A
Sastav Podsklopa	Kontaktni blokovi + ploča za fiksiranje
Funkcija Grebenaste Sklopke	Izborna sklopka
Isključeno Pozicija	Da
Opis Polova	4P
Promjena Pozicija	Desno: 0° - 45° Lijevo: 0° - 315°
Mjesto Za Montažu	Straga
Način Učvršćenja	4 rupe
Materijal Okvira	Plastika

Dodatno

Kut Sklapanja	45 °
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	690 V (stupanj zagađenja 3) u skladnosti sa IEC 60947-1
[Ithe] Propisana Termalna Struja Specifičnih Kućišta	16 A
Nazivna Snaga Rada U W	1300 W AC-3, 230 V 1 faza IEC 947-3 14000 W AC-21, 400 V 3 faze IEC 947-3 17000 W AC-21, 550...600 V 3 faze IEC 947-3 2200 W AC-3, 230 V 3 faze IEC 947-3 2200 W AC-3, 400 V 1 faza IEC 947-3 4000 W AC-23A, 230 V 3 faze IEC 947-3 4000 W AC-3, 400 V 3 faze IEC 947-3 4000 W AC-3, 500 V 3 faze IEC 947-3 4000 W AC-3, 690 V 3 faze IEC 947-3 5500 W AC-23A, 400 V 3 faze IEC 947-3 5500 W AC-23A, 500 V 3 faze IEC 947-3 5500 W AC-23A, 690 V 3 faze IEC 947-3 8000 W AC-21, 230 V 3 faze IEC 947-3

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

[Ie] Nazivna Ac Struja Rada	8 A 400 V AC-3 3 faze IEC 947-3 10,8 A 400 V AC-23A 3 faze IEC 947-3 14,6 A 230 V AC-23A 3 faze IEC 947-3 4,7 A 690 V AC-3 3 faze IEC 947-3 6,4 A 690 V AC-23A 3 faze IEC 947-3 6,5 A 500 V AC-3 3 faze IEC 947-3 8,3 A 230 V AC-3 3 faze IEC 947-3 8,9 A 500 V AC-23A 3 faze IEC 947-3 2 A 500 V AC-15 IEC 947-5-1 3 A 400 V AC-15 IEC 947-5-1 4 A 230 V AC-15 IEC 947-5-1
Električna Izdržljivost	200000 ciklus/a AC-23 200000 ciklus/a AC-3 600000 ciklus/a AC-15 600000 ciklus/a AC-21
Maksimalna Stopa Rada	2,5 cik/mn AC-21 2,5 cik/mn AC-23 2,5 cik/mn AC-3 8,333 cik/mn AC-15
Struja Kratkog Spoja	10000 A
Zaštita Od Kratkog Spoja	20 A uložak Osigurač gG
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	4 kV u funkciji izolacije 6 kV IEC 947-1
Operacija Kontakta	Sporo prekidanje
Pozitivan Otklon	Da
Električni Priključak	Učvrсна stezaljka sa pričvršnim vijkom Fleksibilni 2 x 1.5 mm² Učvrсна stezaljka sa pričvršnim vijkom Krut 1 x 2.5 mm²
Mehanička Izdržljivost	1000000 ciklus/a
Neto Masa Proizvoda	0,195 kg

Okolina

Standardi	EN/IEC 60947-3 krug napajanja EN/IEC 60947-5-1 upravljački krug CENELEC EN 50013
Certifikati Produkta	CSA 240 V 1 hp 1 faza CSA 240 V 3 hp 3 faze 2 UL 240 V 1 hp 3 faze UL 240 V 0,33 hp 1 faza 2
Zaštitna Obrada	TC
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25...55 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...70 °C
Otpornost Na Udarce	30 gn IEC 68-2-27
Otpornost Na Vibracije	5 gn 10...150 Hz)IEC 68-2-6
Kategorija Prenapona	Klasa II u sukladnosti sa IEC 536 Klasa II u sukladnosti sa NF C 20-030

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrovnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja