

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



TeSys K–diferencijalni releji za toplinsko preopterećenje–1,2...1,8 A–klasa 10A

LR2K0307

Cijena* bez PDV-a: 35,48 EUR

Osnovno

Ponuda	TeSys
Naziv Proizvoda	TeSys LRK
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Relej za diferencijsko termalno preopterećenje
Skraćeno Ime Uređaja	LR2K
Namjena Releja	Zaštita motora
Kompatibilnost Proizvoda	LC1K LP1K LP4K LC7K
Vrsta Mreže	AC DC
Klasa Termalnog Preopterećenja	Klasa 10A IEC 60947-4-1
Ospieg Podešavanja Termalne Zaštite	1,2...1,8 A
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	Krug napajanja 690 V BS 4941 Krug napajanja 690 V IEC 60947 Krug napajanja 750 V VDE 0110 group C Krug napajanja 600 V CSA C22.2 No 14

Dodatno

Mrežna Frekvencija	<= 400 Hz
Monterški Držač	Pod izvođačem Ploča, s posebnim priborima Nosač, s posebnim priborima
Pomoćni Kontakti	1 radni (NO) + 1 mirni (NC)
[Ithe] Propisana Termalna Struja Pri Okolnoj Temperaturi Zraka	6 A signalni krug
[Ue] Radni Nazivni Napon	<= 690 V krug napajanja 690 V AC AC-15 signalni krug 250 V DC DC-13 signalni krug
Pripadni Razred Rastalnog Osigurača	6 A gG for signalni krug conforming to VDE 0660 6 A gG for signalni krug conforming to IEC 60947
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	6 kV
Disipacija Snage Po Polu	2 W
Osjetljivost Na Kvar Faze	Da IEC 60947-4-1
Lokalna Signalizacija	Indikator tripa žuta)
Tip Upravljanja	Crvena tipkalo trip test funkcija Plavo tipkalo stop i ručni reset izborna preklopka ručno ili automatski reset

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Priključci - Stezaljke	vijčane stezaljke 1 1,5...4 mm ² Krut vijčane stezaljke 2 1,5...4 mm ² Krut vijčane stezaljke 1 0,75...4 mm ² Fleksibilni bez tuljka vijčane stezaljke 2 0,75...4 mm ² Fleksibilni bez tuljka vijčane stezaljke 1 0,34...2,5 mm ² Fleksibilni s tuljkom vijčane stezaljke 2 0,34...1,5 mm ² Fleksibilni s tuljkom
Okretni Moment Zatezanja	1,3 N.m vijčane stezaljke Philips No 2 1,3 N.m vijčane stezaljke ravno Ø 6 mm 1,3 N.m vijčane stezaljke pozidriv No 2
Visina	58 mm
Širina	45 mm
Dubina	65 mm
Neto Masa Proizvoda	0,145 kg

Okolina

Standardi	IEC 60947 NF C 63-650 VDE 0660 BS 4941
Certifikati Proizvoda	UL CSA UKCA
Zaštitni Tretman	TC IEC 60068 TC DIN 50016
Ip Stupanj Zaštite	IP2x u skladnosti sa IEC 60529
Okolna Tempepratura Zraka Potrebna Za Rad	-20...55 °C bez umanjenja nazivnih vrijednosti IEC 60947 -30...60 °C uz umanjenje nazivnih podataka IEC 60947
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...70 °C
Radna Visina	2000 m bez umanjenja nazivnih vrijednosti
Otpornost Na Plamen	850 °C IEC 60695-2-1
Usporavanje Plamena	V1 UL 94 Zahtjev 2 NF F 16-101 Zahtjev 2 NF F 16-102
Mehanička Robusnost	Šokovi mirni (NC) kontakt10 Gn za 11 ms IEC 60068-2-27 Šokovi mirni (NC) kontakt10 Gn za 11 ms IEC 60068-2-27 Vibracije mirni (NC) kontakt2 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6 Vibracije mirni (NC) kontakt2 Gn, 5...300 Hz IEC 60068-2-6

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,900 cm
Paket 1 Širina	7,100 cm
Paket 1 Dužina	8,200 cm
Paket 1 Težina	155,800 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S02
Broj Jedinica U Paketu 2	41
Paket 2 Visina	15,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dužina	40,000 cm

Paket 2 Težina	6,647 kg
----------------	----------

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja