

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Thalassa PHD outdoor heavy duty - enclosure H1343 W750 D420 IP55 plain door

NSYPHDZT1274P

Cijena* bez PDV-a: 1.388,94 EUR

Osnovno

Raspon	Thalassa
Proizvod	Thalassa PHD
Primjena	Za vanjska teška opterećenja
Certifikacija	UL UL 508 A 2007 "ERROR:#N/A" IEC 61969-3 2011 "ERROR:#N/A" IEC 61439-5 2010 DEKRA IEC 62208 2011
Tip Razdjelnika	Višenamjenska
Kategorija	Prigodan ormar
Verzija	PHDZT
Visina Ormara Sa Nadstrešnicom	1343 mm
Visina Krovića	38 mm
Širina Ormara	750 mm
Dubina Ormara	420 mm
Ugradnja Razdjelnika	Podno stojeći
Sastav Uređaja	1 tijelo Poliester dvostruko ojačan staklenim vlaknima 1 Držać vrata Čelik s antikorozivnim premazom 1 džep za dokumentaciju Plastika A4 1 ploča s kabelskim uvodnicama Aluminij 1 krovic poliester pojačan staklenim vlaknima 1 Vrata Poliester dvostruko ojačan staklenim vlaknima

Dodatno

Tip Tijela	Zapečaćeno sastavljeno tijelo
Tip Vrata	Obični
Broj Vrata	1 vrata
Strana Otvaranja Vrata	Desno ili lijevo (120 °)
Tip Brave	Brava s 2 točke, ručka s bravom 1242E i lokotom
Dostupnost	Odozdo Sprijeda
Maksimalni Teret Podizanja	500 kg
Odstranjivi Dijelovi	Vrata sa šarkama Krovic Sa pričvrsnim elementom Ploča s kabelskim uvodnicama Sa pričvrsnim elementom
Materijal Izrade	Poliester dvostruko ojačan staklenim vlaknima
Boja	Sivo (RAL 7035)

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Standardi	IEC 61969-3 IEC 62208 IEC 61439-5 UL 508 A
Klasa Električne Izolacije	Klasa II IEC 61439-1 2011

Okolina

Ip Stupanj Zaštite	IP55 IEC 60529
Ik Stupanj Zaštite	IK10 u skladu sIEC 62262 (obična vrata)
Mehanička Robusnost	Protiv vandalizma conforming to EN/IEC 61439-5 version 2010
Otpornost Na Plamen	960 °C IEC 62208
Okolna Temperatura Zraka Za Rad	-45...80 °C IEC 61969-3 klasa 1
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-25...40 °C
Otpornost Na Koroziju	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Otpornost Na Okoliš	Solarno zračenje: klasa 1 do 1120 W / m² u skladu sIEC 61969-3:2011 Otporno na okolni zrak: klasa 1 do 180 km / h u skladu sIEC 61969-3:2011 Test ultraljubičaste degradacije: klasa 1 u skladu sISO 4892-2:2013 Stvaranje leda i mraza: klasa 1 u skladu sIEC 61969-3:2011 Otporno na floru i faunu: klasa 1 u skladu sIEC 61969-3:2011 : klasa 1 u skladu sIEC 61969-3:2011
Opcije Termalnog Upravljanja	Ventilator 1500 W 60 dB sa vanjskim hlađenjem 4000 W Prirodna 860 W -25 °C Prirodna 376 W 20 °C Prirodna 161 W 40 °C Prema arhitekturi hlađenja 1500 W

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	138,0 cm
Paket 1 Širina	78,0 cm
Paket 1 Dužina	48,0 cm
Paket 1 Težina	51,0 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja Profil kružnosti