


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Prolazni priključni blok Linergy-70 mm² 192 A s jednom razinom 1x1 vijčani-sivi

NSYTRV702

Cijena* bez PDV-a: 25,26 EUR

Osnovno

Ponuda	Linergy
Naziv Proizvoda	Linergy TR
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Stezaljke
Skraćeno Ime Uređaja	TRV
Pribor / Vrsta	Priključni pribor
Tip Bloka Stezaljke	Prolaz
Razina Priključnice	1
Način Montiranja	Montiranje na DIN nosač
Nazivni Presjek	70 mm²
Dužina	70,5 mm
Boja	Sivo
Količina Po Setu	Set od 10

Dodatno

Širina	20,3 mm
Visina	87,5 mm
Priključci - Stezaljke	1 x Vijčana stezaljka gornji M8) 1 x Vijčana stezaljka s donje strane M8)
Broj Priključaka	2
Spojna Pozicija	Sa strane
Broj Ulazna Za Mjerenje	1
Poprečni Presjek Kabela	25...70 mm², Krut s tuljkom 25...70 mm², Krut bez tuljka 25...70 mm², Fleksibilni s tuljkom 16...95 mm², Fleksibilni bez tuljka
Okretni Moment Zatezanja	8...10 N.m
Dužina Skidanja Izolacije Žice	24 mm
Tip Alata	Veza:odvijač Odspajanje:odvijač
[Ue] Radni Nazivni Napon	1000 V EN/IEC 60947-7-1 1000 V CSA 600 V cURus
[In] Nazivna Struja	192 A EN/IEC 60947-7-1 192 A CSA 192 A cURus

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Materijal	Poliamid 6/6: izolirano kučište Legura bakra: priključak i vijek Legura bakra: zajednička veza Krom-nikl čelik: opruga
Dielektrični Gubitci	0,01 pri 1 MHz IEC 60250 0,01 pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična Konstanta	3,7 pri 1 MHz
Otpornost	10000 MΩ.m IEC 60093 10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Otpor Površine	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30
Otpor Na Deformacije Kroz Radni Vijek	500 CTI (> 400 kV) IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) VDE 0303-T30
Usporavanje Plamena	V0 0,8 mm UL 94
Neto Masa Proizvoda	195 g
Opseg Kompatibilnosti	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Kompatibilnost Proizvoda	Spacial ormari

Okolina

Certifikati Proizvoda	DNV CSA EAC cURus LR IEC-Ex VDE GL ATEX
Dielektrična Snaga	1000 V IEC 60243-1
Okolna Temepratura Zraka Potrebna Za Rad	-40...130 °Cu skladu sIEC 60216-1 -40...130 °Cu skladu sVDE 0304-T21

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	9,200 cm
Paket 1 Širina	11,500 cm
Paket 1 Dužina	36,200 cm
Paket 1 Težina	145,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	10
Paket 2 Visina	9,200 cm
Paket 2 Širina	11,500 cm
Paket 2 Dužina	36,200 cm
Paket 2 Težina	1,659 kg

Mjerna Jedinica Paketa 3	P06
Broj Jedinica U Paketu 3	480
Paket 3 Visina	75,000 cm
Paket 3 Širina	60,000 cm
Paket 3 Dužina	80,000 cm
Paket 3 Težina	92,968 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrovnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da
✓	Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata	

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog doseg propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja