

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Tipkalo, crveno, 220V,1NO



XA2EW34M1

Cijena* bez PDV-a: 6,93 EUR

Osnovno

Serija Proizvoda	Easy Harmony XA2
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Kompletno osvijetljeno tipkalo
Skraćeno Ime Uređaja	XA2
Materijal Okvira	Plastika
Dijametar Montiranja	22,5 mm

Dodatno

Prodaja Po Nedjeljivoj Količini	1
Zaštitna Obrada	TC
Pozicija Rada	Bilo koja pozicija
Centar Za Učvršćivanje	>= 30 x 40 mm (ploča) - debljina: 1...5 mm
Način Učvršćivanja	Pričvrsna matica preporučeni okretni moment: 2,2 N.m (Us +/- 10 %)
Oblik Glave Signalne Jedinice	Okruglo
Tip Operatora	povratak opruge
Profil Operatora	Crvena u istoj ravnini
Vrsta Kontakata I Sastav	1 NO
Operacija Kontakta	Sporo prekidanje
Mehanička Izdržljivost	1500000 ciklus/a
Priključci - Stezaljke	Vijčane stezaljke, kapacitet stezanja: 2 x 1.5 mm² Vijčane stezaljke, kapacitet stezanja: 1 x 2.5 mm² Faston stezaljke, veličina veze: 6.3 mm Vijčane stezaljke, kapacitet stezanja: 1 x 0.5 mm²
Okretni Moment Zatezanja	0,8 N.m
Zaštita Od Kratkog Spoja	10 A gL rastalni osigurač u sukladnosti sa IEC 60269-1
[Ith] Konvencionalna Termalna Struja Pri Normalnim Uvjetima	10 A
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	600 V u sukladnosti sa IEC 60947-4-1
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	6 kV IEC 60947-1
[Ie] Nazivna Pogonska Struja	0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 3 A pri 240 V, AC-15, A600
Električna Izdržljivost	500000 ciklus/a, DC-13, 0,2 A pri 110 V, brzina rada <60 cik/mn, faktor tereta: 0,5 u sukladnosti sa IEC 60947-5-4 500000 ciklus/a, DC-13, 3 A pri 230 V, brzina rada <60 cik/mn, faktor tereta: 0,5 u sukladnosti sa IEC 60947-5-4
Vrsta Signalizacije	Mirni

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Izvor Svjetlosti	LED
Baza Žarulje	BA 9s
[Us] Nazivni Napon Napajanja	220 V AC 50/60 Hz
Limiti Napona Napajanja	176...242 V AC
Potrošnja Struje	< 20 mA
Životni Vijek	10000 h
Širina	30 mm
Visina	42 mm
Dubina	79,5 mm
Neto Masa Proizvoda	0,064 kg
Boja Kapice/Operatora Ili Leće	Crvena
Tip Operatora	Povratak opruge
[Us] Nazivni Napon Napajanja	220...230 V

Okolina

Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25...55 °C
Kategorija Prenapona	Klasa I u sukladnosti sa IEC 536
Ip Stupanj Zaštite	IP65
Ik Stupanj Zaštite	IK03 u skladu s IEC 60529
Standardi	GB 14048.1 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 GB 14048.5
Certifikati Proizvoda	CCC CE
Otpornost Na Vibracije	10 gn (f= 40...500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
Otpornost Na Udarce	70 gn (trajanje = 11 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,000 cm
Paket 1 Širina	11,000 cm
Paket 1 Dužina	16,000 cm
Paket 1 Težina	60,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	10
Paket 2 Visina	4,000 cm
Paket 2 Širina	11,000 cm
Paket 2 Dužina	16,000 cm
Paket 2 Težina	600,000 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	S02

Broj Jedinica U Paketu 3	70
Paket 3 Visina	15,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dužina	40,000 cm
Paket 3 Težina	4,655 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Reach, Bez Svhc


 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja

Dimensions




(e) Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3^{+0.4}₀) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in.^{+0.016}₀)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26

Detail of Lug Recess



- (1) Diameter on finished panel or support
- (2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
- (3) Ø22.5 mm recommended (Ø22.3^{+0.4}₀) / Ø0.89 in. recommended (Ø0.88 in.^{+0.016}₀)