

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



POTISNI GUMB 600 V AC 10 AMP 30 MM SK + OPCIJE

9001SKR25BH13

⚠ Više se ne proizvodi od: 23. sij 2021.

⚠ Više se ne proizvodi

Osnovno

Seriya Proizvoda	Harmony 9001SK
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Glava gljive za tipkalo
Skraćeno Ime Uređaja	9001SK
Tip Operatora	povratak opruge
Profil Operatora	Crna gljiva Ø 57 mm, neoznačeno
Dodatne Informacije Operatora	Screw-in with set screw security

Dodatno

Materijal Okvira	Plastika
Dijametar Montiranja	30 mm
Cad Opća Širina	46 mm
Cad Opća Visina	45 mm
Cad Opća Dubina	69 mm
Neto Masa Proizvoda	0,102 kg
Pozicija Rada	Bilo koja pozicija
Oblik Glave Signalne Jedinice	Okruglo
Tip I Sastav Kontakata	1 C/O
Pozitivan Otvor	Bez
Mehanička Izdržljivost	5000000 ciklus/a
Priključci - Stezaljke	Vijčane stezaljke, 1 x 0.22...2 x 1.5 mm² u sukladnosti sa EN/IEC 60947-1
Okretni Moment Zatezanja	0,8 N.m u sukladnosti sa EN/IEC 60947-1
Oblik Glave Vijka	Križni
Materijal Kontakata	Kontakti od legure srebra
Zaštita Od Kratkog Spoja	10 A uložak osigurača u sukladnosti sa EN/IEC 60947-5-1
[Ithe] Propisana Termalna Struja Pri Okolnoj Temperaturi Zraka	10 A
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	250 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa EN/IEC 60947-1
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	2,5 kV EN/IEC 60947-1
[Ie] Nazivna Pogonska Struja	3 A pri 240 V, AC-15, B300 u sukladnosti sa NEMA 0,55 A pri 125 V, DC-13, B300 u sukladnosti sa NEMA

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

[Icm] Nazivna Prekidna Moć Kratkog Spoja	12 kA 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA 120 V AC-15, 7200 VA 0,1 kA 600 V DC-13 0,27 kA 250 V DC-13 0,55 kA 125 V DC-13
Nazicna Prekidna Moć	3 kA 240 V AC-15, 720 VA 6 kA 120 V AC-15, 720 VA 1,2 kA 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA 480 V AC-15, 720 VA 0,1 kA 600 V DC-13 0,27 kA 250 V DC-13 0,55 kA 125 V DC-13
Kod Kompatibilnosti	9001SK
Prezentacija Uređaja	Kompletan proizvod

Okolina

Zaštitna Obrada	TC
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25...70 °C
Kategorija Prenapona	Klasa II u sukladnosti sa IEC 61140
Ip Stupanj Zaštite	IP66 u sukladnosti sa IEC 60529
Nema Stupanj Zaštite	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 No 14
Certifikati Proizvoda	UL 508 NEMA
Otpornost Na Vibracije	7 gn (f= 2...500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
Otpornost Na Udarce	50 gn u sukladnosti sa IEC 60068-2-27

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH


Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrovnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja

Dimensions




e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.
a 28 mm / 1.10 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position

Top and Rear views



- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2