

# Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



## viseća upravljačka stanica XAC-A – 2 tipkala

XACA271

Cijena\* bez PDV-a: 56,43 EUR

### Osnovno

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Serija Proizvoda           | Harmony XAC                |
| Vrsta Proizvoda Ili Dijela | Viseća upravljačka stanica |
| Skraćeno Ime Uređaja       | XACA                       |

### Dodatno

|                                             |                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip Upravljačke Stanice                     | Dvostruko izolirana                                                                                                               |
| Materijal Razdjelnika                       | Polipropilen                                                                                                                      |
| Vrsta Električnog Strujnog Kruga            | Upravljački krug                                                                                                                  |
| Tip Razdjelnika                             | Potpuno spremno za korištenje                                                                                                     |
| Primjena Upravljačke Stanice                | Upravljanje jednobrzinskog dizaličnog motora                                                                                      |
| Sastav Upravljačke Stanice                  | 2 tipkala                                                                                                                         |
| Tip Upravljačkog Gumba                      | Prvo tipkalo 1 NO podizanje, sporo<br>Drugo tipkalo 1 NO manje, sporo                                                             |
| Kompatibilnost Proizvoda                    | ZB2BE101 za svaki smjer                                                                                                           |
| Mehaničko Zabavljanje                       | Da                                                                                                                                |
| Boja Upravljačke Stanice                    | Žuta                                                                                                                              |
| Priključci - Stezaljke                      | Vijčane stezaljke, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm <sup>2</sup> bez tuljka<br>Vijčane stezaljke, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm <sup>2</sup> s tuljkom |
| Standardi                                   | EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60204-32<br>UL 508                                                                  |
| Certifikati Proizvoda                       | CCC<br>GOST                                                                                                                       |
| Zaštitna Obrada                             | TH                                                                                                                                |
| Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu         | -25...70 °C                                                                                                                       |
| Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju | -40...70 °C                                                                                                                       |
| Otpornost Na Vibracije                      | 15 gn (f= 10...500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6                                                                             |
| Otpornost Na Udarce                         | 100 gn IEC 60068-2-27                                                                                                             |
| Kategorija Prenapona                        | Klasa II u sukladnosti sa IEC 61140                                                                                               |
| Ip Stupanj Zaštite                          | IP65 u sukladnosti sa IEC 60529                                                                                                   |
| Ik Stupanj Zaštite                          | IK08 conforming to EN 50102                                                                                                       |
| Mehanička Izdržljivost                      | 1000000 ciklus/a                                                                                                                  |
| Kabelska Uvodnica                           | Gumeni štitnik s uvodom stupnjevanim prema presjeku 8...26 mm                                                                     |

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mjenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oznaka Koda Kontakta                                 | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A IEC 60947-5-1 appendix A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 appendix A         |
| [Ithe] Propisana Termalna Struja Specifičnih Kućišta | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ui] Nazivni Napon Izolacije                         | 600 V 3)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon              | 6 kV IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                |
| Operacija Kontakta                                   | Sporo prekidanje                                                                                                                                                                                                                                                |
| Maksimalni Otpor Na Terminalima                      | 25 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sila Rada                                            | 10 N tipkalo                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zaštita Od Kratkog Spoja                             | 10 A Zaštita osigurača uložak gG                                                                                                                                                                                                                                |
| Nazivna Snaga Rada U W                               | 40 W DC-13 1000000 ciklus/a 60 cik/mn 120 V 0,5 Induktivan IEC 60947-5-1 appendix C<br>48 W DC-13 1000000 ciklus/a 60 cik/mn 48 V 0,5 Induktivan IEC 60947-5-1 appendix C<br>65 W DC-13 1000000 ciklus/a 60 cik/mn 24 V 0,5 Induktivan IEC 60947-5-1 appendix C |
| Opis Stezaljki Iso N°1                               | (13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Identifikator Stezaljke                              | (13-14)NO<br>(11-12)NC                                                                                                                                                                                                                                          |
| Neto Masa Proizvoda                                  | 0,475 kg                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Broj pakirnih jedinica

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Mjerna Jedinica Paketa 1 | PCE       |
| Broj Jedinica U Paketu 1 | 1         |
| Paket 1 Visina           | 9,000 cm  |
| Paket 1 Širina           | 8,500 cm  |
| Paket 1 Dužina           | 34,500 cm |
| Paket 1 Težina           | 500,000 g |
| Mjerna Jedinica Paketa 2 | P06       |
| Broj Jedinica U Paketu 2 | 60        |
| Paket 2 Visina           | 75,000 cm |
| Paket 2 Širina           | 60,000 cm |
| Paket 2 Dužina           | 80,000 cm |
| Paket 2 Težina           | 43,420 kg |

## Ugovorno jamstvo

|         |           |
|---------|-----------|
| Jamstvo | 18 months |
|---------|-----------|

Održivost



Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO<sub>2</sub>.

**Vodič za procjenu održivosti proizvoda** dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost   RoHS/REACH

## Učinkovitost dobrobiti

|   |                            |    |
|---|----------------------------|----|
| ✓ | Reach, Bez Svhc            |    |
| ✓ | Bez Otrovnih Teških Metala |    |
| ✓ | Bez Žive                   |    |
| ✓ | Informacije O Rohs Izuzeću | Da |


## Certifikati i standardi

|                           |                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uredba Reach              | <a href="#">Izjava REACH</a>                                                                                                                         |
| Direktiva Eu Rohs         | Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)<br><a href="#">Izjava EU RoHS</a>                                          |
| Propis Rohs Za Kinu       | <a href="#">Izjava RoHS za Kinu</a>                                                                                                                  |
| Izjava O Očuvanju Okoliša | <a href="#">Ekološki profil proizvoda</a>                                                                                                            |
| Weee                      | Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom. |
| Profil Cirkularnosti      | Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja                                                                                                 |

Dimensions Drawings

Dimensions

Below drawing shows a product with 6 cut-outs. Select the number of cut-outs according to the product characteristics in order to get b, b1 and c dimensions.



- (1) For 2 and 3-way XAC A stations.  
(2) For 4 to 8-way XAC A stations.  
(3) With trigger action Emergency stop head operator  
(4) Internal ø

Dimensions in mm

| Number of cut-outs | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 8   | 12  |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| b                  | 314 | 314 | 440 | 440 | 500 | 560 | 680 |
| b1                 | 190 | 190 | 250 | 250 | 310 | 370 | 490 |
| c                  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 92  |

Dimensions in in.

| Number of cut-outs | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 8     | 12    |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| b                  | 12.36 | 12.36 | 17.32 | 17.32 | 19.68 | 22.05 | 26.77 |
| b1                 | 7.48  | 7.48  | 9.84  | 9.84  | 12.20 | 14.57 | 19.29 |

Podatkovna tablica  
proizvoda


XACA271

| Number of cut-outs | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 8    | 12   |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| c                  | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.62 |

Connections and Schema

Control of Single-Speed Reversing Motor

With ZBE2BE101 + ZB2BE102 contacts blocks, to be ordered separately




Performance Curves

Rated Operational Power

AC Supply 50/60 Hz Inductive Circuit

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Millions of operating cycles, AC-15 utilization category



Ithe Thermal current

(A) Current

DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

| Voltage           | V | 24 | 48 | 120 |
|-------------------|---|----|----|-----|
| Inductive circuit | W | 65 | 48 | 40  |