

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Acti9 iDPN N Vigi kombinirana zaštitna sklopka–1P + N–20 A–30 mA klasa AC, C krivulja, 6000A

A9D31620

⚠ Više se ne proizvodi od: 6. pro 2021.

⚠ Više se ne proizvodi

Osnovno

Ponuda	Acti 9
Naziv Proizvoda	Acti 9 iDPN Vigi
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Diferencijalna zaštitna sklopka sa nadstrujnom zaštitom (RCBO)
Skraćeno Ime Uređaja	iDPN N Vigi
Namjena Uređaja	Distribucija
Opis Polova	1P + N
Broj Zaštićenih Polova	1
Pozicija Nule	Lijevo
[In] Nazivna Struja	20 A
Vrsta Mreže	AC
Tehnologija Prekidne Jedinice	Termalno-magnetsko
Kod Krivulje	C
Osjetljivost Na Struju Curenja Zemljospoja	30 mA
Vremenska Odgoda Zaštite Od Curenja Struje Zemljospoja	Trenutno
Klasa Zaštite Od Curenja Struje Zemljospoja	Tip AC
Prekidna Moć	6000 A Icnpri230...240 V AC 50 Hz u skladnosti sa EN/IEC 61009-2-1
Prikladnost Za Izolaciju	Da u skladnosti sa EN/IEC 60947-2

Dodatno

Complementary	Odvod
Mrežna Frekvencija	50 Hz
[Ue] Radni Nazivni Napon	230...240 V AC 50 Hz
Limit Magnetskog Prekidanja	5...10 x In
Tehnologija Prekidanja Diferencijalne Struje	Naponski neovisno
[Ics] Nazivna Prekidna Moć	6000 A 100 % x Icn 230...240 V AC 50 Hz EN/IEC 61009-2-1
Nazivna Prekidna Moć [Icu] [Icm]	Idm 6000 A 230...240 V AC 50 Hz EN/IEC 61009-2-1
Klasa Ograničenja	3 EN/IEC 61009-2-1
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	400 V AC 50 Hz
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	4 kV

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Indikator Pozicije Kontakta	Da
Tip Upravljanja	Ručica
Lokalna Signalizacija	Uključeno, isključeno, trip kvara
Način Montiranja	Montiranje na DIN nosač
Pomoć Za Montažu	DIN nosač
Kompatibilnost Kombinirane Sabirnice I Distribucijskog Bloka	Vrh ili dno da
Visina Priključka	9 mm između faze i neutralne točke
9 Mm Vrhovi	4
Visina	85 mm
Širina	36 mm
Dubina	73 mm
Neto Masa Proizvoda	125 g
Boja	Bijela
Mehanička Izdržljivost	20000 ciklus/a
Električna Izdržljivost	20000 ciklus/a
Opis Opcija Za Zaključavanje	Lokot
Priključci - Stezaljke	Jedna stezaljka vrh ili dno 1...16 mm² Krut Jedna stezaljka vrh ili dno 1...10 mm² Fleksibilni Jedna stezaljka vrh ili dno 1...10 mm² Fleksibilni s tuljkom
Dužina Skidanja Izolacije	15 mmzavrh ili dno
Okretni Moment Zatezanja	2 N.m vrh ili dno
Zaštita Od Curenja Struje Zemljospoja	Integriran

Okolina

Standardi	EN/IEC 61009-2-1
Certifikati Produkta	VDE GOST
Ip Stupanj Zaštite	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (Modularni razdjelnik) conforming to IEC 60529
Stupanj Onečišćenja	3
Kategorija Prenapona	III u sukladnosti sa IEC 60364
Elektromagnetska Kompatibilnost	8/20 µs otpornost impulsa, 250 A u sukladnosti sa EN/IEC 61009-2-1
Prilagođeno Torpskim Uvjetima	2 IEC 60068-1
Relativna Vlažnost	95 %pri55 °C
Okolna Temepratura Zraka Potrebna Za Rad	-5...60 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...85 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	4,0 cm
Paket 1 Širina	8,0 cm

Paket 1 Dužina	10,0 cm
Paket 1 Težina	211 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica U Paketu 2	54
Paket 2 Visina	30,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dužina	40,0 cm
Paket 2 Težina	11,835 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	P12
Broj Jedinica U Paketu 3	432
Paket 3 Visina	44,4 cm
Paket 3 Širina	80 cm
Paket 3 Dužina	120 cm
Paket 3 Težina	106,680 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost

Učinkovitost dobrobiti

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

✓ Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata

Uredba Reach [Izjava REACH](#)

Direktiva Eu Rohs [Sukladno s izuzećima](#)

Propis Rohs Za Kinu [Izjava RoHS za Kinu](#)
Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.

Izjava O Očuvanju Okoliša [Ekološki profil proizvoda](#)

Weeee
Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.