

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



crvena potpuna signalna žaruljica
Ø22 obična leća s ugrađenim LED
230... 240 V

XB4BVM4

Cijena* bez PDV-a: 18,21 EUR

Osnovno

Seriya Proizvoda	Harmony XB4
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Signalna svjetiljka
Skraćeno Ime Uređaja	XB4
Materijal Okvira	Metal, kromiran
Materijal Pričvrsnog Ovratnika	Zamak
Dijametar Montiranja	22,5 mm
Tip Glave	Standardno
Prodaja Po Nedjeljivoj Količini	1
Oblik Glave Signalne Jedinice	Okruglo
Boja Kapice/Operatora Ili Leće	Crvena
Dodatne Informacije Operatora	Sa običnim lećama
Izvor Svjetlosti	Universal LED
Baza Žarulje	Integralni LED
Boja Izvora Svjetlosti	Crvena
[Us] Nazivni Napon Napajanja	230...240 V AC 50/60 Hz

Dodatno

Visina	47 mm
Širina	30 mm
Dubina	54 mm
Opis Stezaljki Iso N°1	(X1-X2)PL
Neto Masa Proizvoda	0,08 kg
Otpornost Na Pranje Pod Visokim Pritiskom	7000000 Pa pri 55 °C, udaljenost: 0.1 m
Priključci - Stezaljke	Vijčane stezaljke, <= 2 x 1.5 mm² s tuljkom u sukladnosti sa IEC 60947-1 Vijčane stezaljke, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez tuljka u sukladnosti sa IEC 60947-1
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	250 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa IEC 60947-1
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	4 kV IEC 60947-1
Vrsta Signalizacije	Mirni
Potrošnja Struje	14 mA
Životni Vijek	100000 h pri nazivnom naponu i 25 °C
Izdržljivost Na Poteznu Struju	1 kV u sukladnosti sa IEC 61000-4-5

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Prezentacija Uređaja	Kompletan proizvod
Limiti Napona Napajanja	195...264 V AC

Okolina

Zaštitna Obrada	TH
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-40...70 °C
Klasa Zaštite Od Električnog Udara	Klasa I u sukladnosti sa IEC 60536
Ip Stupanj Zaštite	IP66 u sukladnosti sa IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Nema Stupanj Zaštite	NEMA 13 NEMA 4X
Ik Stupanj Zaštite	IK06 conforming to IEC 50102
Standardi	"ERROR:#N/A" CSA C22.2 No 14 UL 508 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-5 IEC 60947-5-4 IEC 60947-1 "ERROR:#N/A"
Certifikati Proizvoda	CSA Na UL popisu
Otpornost Na Vibracije	5 gn (f= 12...500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
Otpornost Na Udarce	30 gn (trajanje = 18 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
Otpornost Na Brze Tranzijente	2 kV u sukladnosti sa IEC 61000-4-4
Otpornost Na Elektromagnetka Polja	10 V/m IEC 61000-4-3
Otpornost Na Elektrostatičko Pražnjenje	6 kV pri uspostavi kontakta (na metalnim dijelovima) u sukladnosti sa IEC 61000-4-2 8 kV u zraku (izolirajućem dijelovi) u sukladnosti sa IEC 61000-4-2
Elektromagnetska Emisija	Klasa B IEC 55011

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	3,4 cm
Paket 1 Širina	5,4 cm
Paket 1 Dužina	8,8 cm
Paket 1 Težina	79 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	5
Paket 2 Visina	3,4 cm
Paket 2 Širina	8,8 cm
Paket 2 Dužina	26,5 cm
Paket 2 Težina	398 g

Mjerna Jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica U Paketu 3	150
Paket 3 Visina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dužina	40 cm
Paket 3 Težina	12,488 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost



RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti


 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja



Dimensions



- e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.
- b : 30 mm / 1.18 in.
- c : 46.5 mm / 1.83 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
	
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	