

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



crveno upušteno potpuno svjetleće
tipkalo Ø 22 opružni povrat 1 NO +
1 NC 24 V

XB4BW34B5

Cijena* bez PDV-a: 22,50 EUR

Osnovno

Serija Proizvoda	Harmony XB4
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Osvjetljeno tipkalo
Skraćeno Ime Uređaja	XB4
Materijal Okvira	Metal, kromiran
Materijal Pričvrsnog Ovratnika	Zamak
Dijametar Montiranja	22,5 mm
Prodaja Po Nedjeljivoj Količini	1
Tip Glave	Standardno
Oblik Glave Signalne Jedinice	Okruglo
Tip Operatora	povratak opruge
Profil Operatora	Crvena u istoj ravnini
Dodatne Informacije Operatora	Sa običnim lećama
Vrsta Kontakata I Sastav	1 NO + 1 NC
Operacija Kontakta	Sporo prekidanje
Priključci - Stezaljke	Vijčane stezaljke, <= 2 x 1.5 mm² s tuljkom u sukladnosti sa IEC 60947-1 Vijčane stezaljke, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez tuljka u sukladnosti sa IEC 60947-1
Izvor Svjetlosti	Universal LED
Baza Žarulje	Integralni LED
[Us] Nazivni Napon Napajanja	24 V AC/DC pri 50/60 Hz

Dodatno

Visina	47 mm
Širina	30 mm
Dubina	57 mm
Opis Stezaljki Iso N°1	(13-14)NO (21-22)NC
Neto Masa Proizvoda	0,097 kg
Otpornost Na Pranje Pod Visokim Pritiskom	7000000 Pa pri 55 °C, udaljenost: 0.1 m
Uporaba Kontakata	Standardni kontakt
Pozitivan Otvor	Da u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 appendix K
Operating Travel	1,5 mm (mirni (NC) kontakt mijenja stanje) 2,6 mm (mirni (NO) kontakt mijenja stanje) 4,3 mm (sveukupni pomak)

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Sila Rada	3,5 N mirni (NC) kontakt mijenja stanje 3,8 N
Mehanička Izdržljivost	10000000 ciklus/a
Okretni Moment Zatezanja	0,8...1,2 N.m u sukladnosti sa IEC 60947-1
Oblik Glave Vijka	Križ kompatibilno sa Philips No 1 odvijač Križ kompatibilno sa pozidirv No 1 odvijač Prorezano kompatibilno sa ravno Ø 4 mm odvijač Prorezano kompatibilno sa ravno Ø 5,5 mm odvijač
Materijal Kontakata	Srebrna legura (Ag/ni)
Zaštita Od Kratkog Spoja	10 A uložak osigurača tip gG u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
[Ithe] Propisana Termalna Struja Pri Okolnoj Temperaturi Zraka	10 A u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	600 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa IEC 60947-1
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	6 kV IEC 60947-1
[Ie] Nazivna Pogonska Struja	3 A pri 240 V, AC-15, A600 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 6 A pri 120 V, AC-15, A600 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 0,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 0,55 A pri 125 V, DC-13, Q600 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 1,2 A pri 600 V, AC-15, A600 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
Električna Izdržljivost	1000000 ciklus/a, AC-15, 2 A pri 230 V, brzina rada <3600 cik/h, faktor tereta: 0,5 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 ciklus/a, AC-15, 3 A pri 120 V, brzina rada <3600 cik/h, faktor tereta: 0,5 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 ciklus/a, AC-15, 4 A pri 24 V, brzina rada <3600 cik/h, faktor tereta: 0,5 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 ciklus/a, DC-13, 0,2 A pri 110 V, brzina rada <3600 cik/h, faktor tereta: 0,5 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 ciklus/a, DC-13, 0,5 A pri 24 V, brzina rada <3600 cik/h, faktor tereta: 0,5 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 appendix C
Električna Otpornost	$\Lambda < 10\exp(-6)$ pri 5 V i 1 mA u čistoj okolini u sukladnosti sa IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ pri 17 V i 5 mA u čistoj okolini u sukladnosti sa IEC 60947-5-4
Vrsta Signalizacije	Mirni
Potrošnja Struje	18 mA
Životni Vijek	100000 h pri nazivnom naponu i 25 °C
Izdržljivost Na Poteznu Struju	1 kV u sukladnosti sa IEC 61000-4-5
Limiti Napona Napajanja	19,2...30 V DC 21,6...26,4 V AC
Prezentacija Uređaja	Kompletan proizvod

Okolina

Zaštitna Obrada	TH
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-40...70 °C
Klasa Zaštite Od Električnog Udara	Klasa I u sukladnosti sa IEC 60536
Ip Stupanj Zaštite	IP66 u sukladnosti sa IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Nema Stupanj Zaštite	NEMA 13 NEMA 4X
Ik Stupanj Zaštite	IK06 conforming to IEC 50102

Standardi	IEC 60947-5-5 UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 "ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A"
Certifikati Proizvoda	BV Na UL popisu DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping) GL
Otpornost Na Vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
Otpornost Na Udarce	30 gn (trajanje = 18 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27
Otpornost Na Brze Tranzijente	2 kV u sukladnosti sa IEC 61000-4-4
Otpornost Na Elektromagnetka Polja	10 V/m IEC 61000-4-3
Otpornost Na Elektrostatičko Pražnjenje	6 kV pri uspostavi kontakta (na metalnim dijelovima) u sukladnosti sa IEC 61000-4-2 8 kV u zraku (izolirajućem dijelovi) u sukladnosti sa IEC 61000-4-2
Elektromagnetska Emisija	Klasa B IEC 55011

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	3,500 cm
Paket 1 Širina	5,500 cm
Paket 1 Dužina	9,000 cm
Paket 1 Težina	96,300 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica U Paketu 2	150
Paket 2 Visina	30,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dužina	40,000 cm
Paket 2 Težina	14,867 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	P06
Broj Jedinica U Paketu 3	1200
Paket 3 Visina	75,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm
Paket 3 Dužina	60,000 cm
Paket 3 Težina	126,932 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost



RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti


 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja



Dimensions



e : clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.
(1) Additional row of contacts or double contact

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
	
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	