

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



zeleno upušteno potpuno tipkalo Ø
22 opružni povrat 1 NO neoznačeno

XB5AA31

Cijena* bez PDV-a: 9,21 EUR

Osnovno

Serija Proizvoda	Harmony XB5
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Tipkalo
Skraćeno Ime Uređaja	XB5
Materijal Okvira	Plastika Plastika, tamnosiva
Tip Glave	Standardno
Materijal Pričvrsnog Ovratnika	Plastika
Dijametar Montiranja	22,5 mm
Prodaja Po Nedjeljivoj Količini	1
Oblik Glave Signalne Jedinice	Okruglo
Tip Operatora	povratak opruge
Profil Operatora	Zelena u istoj ravlini, neoznačeno
Vrsta Kontakata I Sastav	1 NO
Operacija Kontakta	Sporo prekidanje
Priključci - Stezaljke	Vijčane stezaljke, <= 2 x 1.5 mm² s tuljkom u sukladnosti sa IEC 60947-1 Vijčane stezaljke, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez tuljka u sukladnosti sa IEC 60947-1

Dodatno

Visina	42 mm
Širina	30 mm
Dubina	52 mm
Opis Stezaljki Iso N°1	(13-14)NO
Neto Masa Proizvoda	0,037 kg
Otpornost Na Pranje Pod Visokim Pritiskom	7000000 Pa pri 55 °C, udaljenost: 0.1 m
Uporaba Kontakata	Standardni kontakt
Pozitivan Otvor	Bez
Operating Travel	2,6 mm (mirni (NO) kontakt mijenja stanje) 4,3 mm (sveukupni pomak)
Sila Rada	3,8 N mirni (NO) kontakt mijenja stanje
Mehanička Izdržljivost	10000000 ciklus/a
Okretni Moment Zatezanja	0,8...1,2 N.m u sukladnosti sa IEC 60947-1

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Oblik Glave Vijka	Križ kompatibilno sa Philips No 1 odvijač Križ kompatibilno sa pozidirv No 1 odvijač Prorezano kompatibilno sa ravno Ø 4 mm odvijač Prorezano kompatibilno sa ravno Ø 5,5 mm odvijač
Materijal Kontakata	Srebrna legura (Ag/ni)
Zaštita Od Kratkog Spoja	10 A uložak osigurača tip gG u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
[Ithe] Propisana Termalna Struja Pri Okolnoj Temperaturi Zraka	10 A u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
[UI] Nazivni Napon Izolacije	600 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa IEC 60947-1
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	6 kV IEC 60947-1
[Ie] Nazivna Pogonska Struja	3 A pri 240 V, AC-15, A600 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 6 A pri 120 V, AC-15, A600 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 0,1 A pri 600 V, DC-13, Q600 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 0,55 A pri 125 V, DC-13, Q600 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 1,2 A pri 600 V, AC-15, A600 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
Električna Izdrdljivost	1000000 ciklus/a AC-15, 2 A 230 V 3600 cik/h 0,5 IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 ciklus/a AC-15, 3 A 120 V 3600 cik/h 0,5 IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 ciklus/a AC-15, 4 A 24 V 3600 cik/h 0,5 IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 ciklus/a DC-13, 0,2 A 110 V 3600 cik/h 0,5 IEC 60947-5-1 dodatak C 1000000 ciklus/a DC-13, 0,5 A 24 V 3600 cik/h 0,5 IEC 60947-5-1 dodatak C
Električna Otpornost	$\Lambda < 10\exp(-6)$ pri 5 V i 1 mA u čistoj okolini u sukladnosti sa IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ pri 17 V i 5 mA u čistoj okolini u sukladnosti sa IEC 60947-5-4
Prezentacija Uređaja	Kompletan proizvod
Podesivo	Ne
Prilagodljivo	1
Gcr Most	XB5AACUST01
Kod Kompatibilnosti	XB5

Okolina

Zaštitna Obrada	TH
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-40...70 °C
Kategorija Prenapona	Klasa II u sukladnosti sa IEC 60536
Ip Stupanj Zaštite	IP66 u sukladnosti sa IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Nema Stupanj Zaštite	NEMA 13 NEMA 4X
Ik Stupanj Zaštite	IK03 conforming to IEC 50102
Standardi	UL 508 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 "ERROR:#N/A" IEC 60947-5-1 IEC 60947-1 "ERROR:#N/A"
Certifikati Proizvoda	RINA DNV BV CSA LROS (Lloyds register of shipping) GL Na UL popisu
Otpornost Na Vibracije	5 gn (f= 2...500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6

Otpornost Na Udarce	30 gn (trajanje = 18 ms) za poluvalno ubrzanje u skladnosti sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 ms) za poluvalno ubrzanje u skladnosti sa IEC 60068-2-27
---------------------	--

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	3,500 cm
Paket 1 Širina	5,500 cm
Paket 1 Dužina	8,500 cm
Paket 1 Težina	35,600 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica U Paketu 2	150
Paket 2 Visina	30,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dužina	40,000 cm
Paket 2 Težina	5,861 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	P06
Broj Jedinica U Paketu 3	1200
Paket 3 Visina	75,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm
Paket 3 Dužina	60,000 cm
Paket 3 Težina	54,888 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.


Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)

Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrovnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da
Uredba Reach		Izjava REACh
Direktiva Eu Rohs		Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu		Izjava RoHS za Kinu
Weee		Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Dimensions




e: clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.
(1) Additional row of contacts or double contact

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board



- (1) Diameter on finished panel or support
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
(3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in.} \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26
On printed circuit board	30	1.18	30	1.18

Detail of Lug Recess



- (1) Diameter on finished panel or support
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
(3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in.} \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)