

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



minijturni prekidač – iK60N – 2P – 6 A – C krivulja

A9K24206

⚠ Više se ne proizvodi

Osnovno

Namjena Uređaja	Distribucija
Ponuda	Acti 9
Naziv Proizvoda	Acti 9 iK60
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Minijturni prekidač
Skraćeno Ime Uređaja	iK60N
Opis Polova	2P
Broj Zaštićenih Polova	2
[In] Nazivna Struja	6 A kod30 °C
Vrsta Mreže	AC
Tehnologija Prekidne Jedinice	Termalno-magnetsko
Kod Krivulje	C
Prekidna Moć	6000 A Icnpri230 V AC 50/60 Hz u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1
Prikladnost Za Izolaciju	Da u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1
Standardi	EN/IEC 60898-1

Dodatno

Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Granica Magnetskog Prekidanja	5...10 x In
[Ics] Nazivna Prekidna Moć	6000 A 100 % EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz
Klasa Ograničenja	3 EN/IEC 60898-1
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	440 V AC 50/60 Hz EN/IEC 60898-1
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	4 kV u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1
Indikator Pozicije Kontakta	Ne
Tip Upravljanja	Ručica
Lokalna Signalizacija	Indikacija uključeno/isključeno
Način Montiranja	Montiranje na DIN nosač
Pomoć Za Montažu	DIN nosač
9 Mm Vrhovi	4
Visina	85 mm
Širina	36 mm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Dubina	78,5 mm
Neto Masa Proizvoda	200 g
Boja	Bijela
Mehanička Izdržljivost	20000 ciklus/a
Električna Izdržljivost	10000 ciklus/a
Opis Opcija Za Zaključavanje	Lokot
Priključci - Stezaljke	Tunel - stezaljke vrh ili dno) 1...25 mm² Krut Tunel - stezaljke vrh ili dno) 1...16 mm² Fleksibilni
Dužina Skidanja Izolacije	14 mmzavrh ili dno
Okretni Moment Zatezanja	2 N.m vrh ili dno
Zaštita Od Curenja Struje Zemljospoja	Bez

Okolina

Ip Stupanj Zaštite	IP20 u sukladnosti sa IEC 60529
Stupanj Onečišćenja	2 u sukladnosti sa EN/IEC 60898-1
Kategorija Prenapona	II
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25...60 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...85 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	3,500 cm
Paket 1 Širina	7,500 cm
Paket 1 Dužina	9,000 cm
Paket 1 Težina	195,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	6
Paket 2 Visina	8,500 cm
Paket 2 Širina	10,000 cm
Paket 2 Dužina	22,000 cm
Paket 2 Težina	1,225 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica U Paketu 3	66
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dužina	40,000 cm
Paket 3 Težina	13,904 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓ Reach, Bez Svhc

✓ Bez Otrovnih Teških Metala

✓ Bez Žive

✓ Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja