

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



iPRD8 modularni odvodnik prenapona - 3P - 350V

A9L08300

Cijena* bez PDV-a: 123,00 EUR

Osnovno

Ponuda Proizvoda	Acti 9
Naziv Proizvoda	Acti 9 iPRD
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Odvodnik prenapona sa uloškom
Skraćeno Ime Uređaja	iPRD8
Namjena Uređaja	Distribucija
Standardi	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Certifikati Proizvoda	CE
Oznake Kvalitete	KEMA-KEUR NF
Opis Polova	3P
Daljinsko Signaliziranje	Bez
Tip Odvodnika Prenapona	Električna distribucijska mreža
Sustav Uzemljenja	TN-C IT 230

Dodatno

Tip Klase Odvodnika Prenapona	Tip 2 + 3
Tehnologija Odvodnika Prenapona	MOV
[Ue] Radni Nazivni Napon	230/400 V AC +/- 10 %)50/60 Hz
[In] Nazivna Struja Pražnjenja	Istofazni (common mode) 2,5 kA L/PE)
[Imax] Maksimalna Struja Pražnjenja	Istofazni (common mode) 8 kA L/PE
[Uoc] Napon Otvorenog Kruga	10 kV tip 3 istofazni (common mode) L/PE
[Uc] Maksimalni Trajni Radni Napon	Istofazni (common mode) 350 V L/PE
Maksimalni Nivo Napona Zaštite [Up]	Istofazni (common mode) <1,2 kV tip 2 L/PE Istofazni (common mode) <1,2 kV tip 3 L/PE
[Ut] Trenutni Prenapon	337 V L/N 5 s izdržljivost 1200 V N/PE 200 ms samosigurni način 422 V L/PE 720 ms izdržljivost 1455 V L/PE 200 ms samosigurni način
Tip Uređaja Rastavljača	Pripadni prekidač iC60L 10 A C - Icu 25 kA Pripadni prekidač iC60N 10 A C - Icu 10 kA Pripadni prekidač iC60H 10 A C - Icu 15 kA Pripadni rastalni osigurač gG 25 A - Icu 15 kA Pripadni rastalni osigurač gG 80 A - Icu 50 kA
Način Montiranja	Montiranje na DIN nosač DIN nosač)

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

9 Mm Vrhovi	6
Visina	85 mm
Širina	54 mm
Dubina	69 mm
Neto Masa Proizvoda	340 g
Boja	Bijela (RAL 9003)
[Ipe] Diferencijalna Struja	0,6 mA
Priključci - Stezaljke	Tunel - stezaljke vrh ili dno) 2,5...25 mm² Krut Tunel - stezaljke vrh ili dno) 4...16 mm² Fleksibilni Tunel - stezaljke vrh ili dno) 4...16 mm² Fleksibilni s tuljkom
Okretni Moment Zatezanja	3,5 N.m

Okolina

Ik Stupanj Zaštite	IK03 conforming to IEC 62262
Relativna Vlažnost	5...95 %
Radna Visina	2000 m
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25...60 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...85 °C

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	7 cm
Paket 1 Širina	8 cm
Paket 1 Dužina	9 cm
Paket 1 Težina	347 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	4
Paket 2 Visina	9 cm
Paket 2 Širina	10 cm
Paket 2 Dužina	28 cm
Paket 2 Težina	1,449 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica U Paketu 3	36
Paket 3 Visina	30 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dužina	40 cm
Paket 3 Težina	13,585 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Reach, Bez Svhc

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja