

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



TeSys GB2 – termomagnetski prekidač – 1P + N – 8 A – Id = 108 A

GB2CD14

Cijena* bez PDV-a: 21,17 EUR

Osnovno

Ponuda	TeSys
Naziv Proizvoda	TeSys GB2
Skraćeno Ime Uređaja	GB2
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Prekidač
Namjena Uređaja	Upravljanje procesom
Opis Polova	1P + N
Vrsta Mreže	AC/DC
Kategorija Korištenja	Kategorija A IEC 60947-2 DC-12 IEC 60947-5-1 DC-13 IEC 60947-5-1
Frekvencija Mreže	50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2
Prekidna Moć	3 kA Icupri110 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2 1,5 kA Icupri230/240 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2 1,5 kA Icupri24 V DC u skladnosti sa IEC 60947-2 1 kA Icupri48 V DC u skladnosti sa IEC 60947-2
[Ics] Nazivna Prekidna Moć Kratkog Spoja	75 % 110 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 75 % 230/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Tehnologija Prekidne Jedinice	Termalno-magnetsko
Struja Magnetskog Prekidanja	108 A

Dodatno

Način Montiranja	Sa spojnicama
Pomoć Za Montažu	Ploča Nosač
Položaj Za Montažu	Vodoravno Vertikalno
Tip Upravljanja	Ručica
[In] Nazivna Struja	8 A
[Ue] Radni Nazivni Napon	250 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 277 V AC 60 Hz "ERROR:#N/A" 277 V AC 60 Hz UL 1077 48 V DC
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	4 kV IEC 60947-2
Disipacija Snage Po Polu	2 W
Mehanička Izdržljivost	8000 ciklus/a
Električna Izdržljivost	8000 ciklus/a

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Priključci - Stezaljke	konektor 1 0,75...6 mm²Krut bez tuljka konektor 2 0,75...4 mm²Krut bez tuljka konektor 1 0,75...4 mm²Fleksibilni s tuljkom konektor 2 0,75...2,5 mm²Fleksibilni s tuljkom
Okretni Moment Zatezanja	1,2 N.m konektor
Mehanička Robusnost	Šokovi 22 Gn za 20 ms IEC 60068-2-27 Vibracije 5 Gn, 5...110 Hz IEC 60068-2-6
Količina Po Setu	Set od 6
9 Mm Vrhovi	2
Visina	74 mm
Širina	15 mm
Dubina	67 mm
Neto Masa Proizvoda	0,07 kg

Okolina

Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 "ERROR:#N/A" UL 1077
Certifikati Proizvoda	UL CSA
Zaštitni Tretman	TC
Ip Stupanj Zaštite	IP20 u skladu sIEC 60529
Okolna Temepratura Zraka Potrebna Za Rad	-20...60 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...80 °C
Otpornost Na Plamen	960 °C IEC 60695-2-1
Radna Visina	3000 m

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	1,500 cm
Paket 1 Širina	6,800 cm
Paket 1 Dužina	7,400 cm
Paket 1 Težina	62,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	6
Paket 2 Visina	8,500 cm
Paket 2 Širina	8,200 cm
Paket 2 Dužina	9,700 cm
Paket 2 Težina	401,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 3	S02
Broj Jedinica U Paketu 3	72
Paket 3 Visina	15,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm

Paket 3 Dužina	40,000 cm
Paket 3 Težina	4,799 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrovnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja