

Termékadatlap

Műszaki adatok



REDs áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 40A, 300mA

18267

Nettó listaár: 221 667,00 HUF

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti9
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék Rövid Neve	REDtest
Védelem Típusa	Visszazáró (4 ciklus)
Pólusok Megnevezése	4P
Nulla Helyzete	Bal
Jelérzékelők Összeállítása	1 záró vagy 1 bontó vagy váltó 1 Hz
[In] Névleges Áram	40 A
Földelő Rendszer	TN-S TT
Hálózat Típusa	AC
Földszívárgás Érzékenység	300 mA

Kiegészítő jellemzők

Készülék Helye A Rendszerben	Kimenő
Hálózati Frekvencia	50 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	400 V AC 50 Hz fázistól fázisig
Visszaállítás	Hiba reset áram-védő
Tesztfunkció	Kézi, önteszt -> 170 V
Földzárlatvédelmi Időkésleltetés	Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi Osztály	A típusú
Minimum Leakage Resistance	5 kOhm at operating 2,5 kOhm OK állapot esetén
Névleges Bekapcsolási És Megszakítási Képesség	Idm 630 A 400 V
Névleges Feltételes Rövidzárlati Áram	Inc: 15 kA - associated with iC60H, 25 A Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A Inc: 10 kA - associated with gG fuse, 40 A Inc: 15 kA - associated with iC60L, 25 A Inc: 15 kA - associated with NG125, 25 A Inc: 15 kA - associated with gG fuse, 25 A Inc: 10 kA - associated with DPNN, 40 A Inc: 10 kA - associated with iC60H, 40 A Inc: 10 kA - associated with iC60L, 40 A Inc: 10 kA - associated with NG125, 40 A Inc: 10 kA - associated with iC60N, 40 A
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Impulzus Áram	250 A
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Helyi Jelzés	2 LED RFID kommunikáció Visszazáró: BE/KI jelzés
Üzemelési Mód	Reclosing time: < 10 s Max nb of consecutive restart: 3 Min interval between 2 closings: 30 s Stopping restart cycle if insulation fault present: 15 min Insulation fault presence monitoring
Insulation Fault Diagnosis	If fault detected, diagnosis every 2 minutes
Jelzőkör Feszültség	AC: 5...230 V DC: 5...230 V
Jelző Kimeneti Áram	0,6 mA min 100 mA max, cos phi =1
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 Mm-Es Osztások	14
Magasság	98 mm
Szélesség	125 mm
Mélység	79,5 mm
Beágyazási Mélység	73,5 mm
Nettó Súly	0,67 kg
Mechanikai Tartósság	4000 ciklus nyitott
Csatlakozások - Terminálok	HARTING foglalat35 mm² merev HARTING foglalat35 mm² rugalmas HARTING foglalat35 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Kiegészítő Kapcsolat Végpont	Alagút típusú csatlakozó in 2,5 mm² rugalmas Alagút típusú csatlakozó in 2,5 mm² merev Alagút típusú csatlakozó in 2,5 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték Csupaszítási Hossz	Betápláló áramkör: 12 mm Jelző áramkör: 9 mm
Meghúzási Nyomaték	Betápláló áramkör: 2 N.m Jelző áramkör: 0,4 N.m

Környezet

Szabványok	EN 61008 IEC 61008-1
Ip Védettségi Fok	IP20
Szenyezettségi Fok	2
Elektromágneses Kompatibilitás	8/20 µs jel érzéketlenség, 250 A
Tropikalizáció	2
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-5...40 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-20...60 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
--	-----

Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	11,600 cm
1. Csomag Szélessége	13,800 cm
1.Csomag Hossza	17,000 cm
1. Csomag Súlya	707,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Tipusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	8
2.Csomag Magassága	30,000 cm
2. Csomag Szélessége	30,000 cm
2. Csomag Hossza	40,000 cm
2. Csomag Súlya	6,237 kg

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény



Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

Reach Rendelet

[REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv

Megfelel a mentességeknek

Kínai Rohs Rendelet

[Kínai RoHS nyilatkozat](#)

A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

Weee

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.