

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



grebenasta preklopka – 2-polna –
60° – 10 A – za Ø 16 ili 22 mm

K10D002UCH

Cijena* bez PDV-a: 26,78 EUR

Osnovno

Serija Proizvoda	Harmony K
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Kopletna grebenasta sklopka
Naziv Komponente	K10
[Ithe] Propisana Termalna Struja Pri Okolnoj Temperaturi Zraka	10 A
Montiranje Proizvoda	Montiranje sprijeda
Način Učvršćenja	Ø 16 ili 22 mm rupa
Tip Glave Grebenaste Sklopke	S prednjom pločom 30 x 30 mm
Tip Operatora	Crni ručica za nošenje
Zaključavanj Rotirajuće Ručke	Bez
Prikaz Oznaki	Da metalik, 1 - 0 - 2 crna
Funkcija Grebenaste Sklopke	Izborna sklopka
Povratak	Bez
Isključeno Pozicija	Da
Opis Polova	2P
Promjena Pozicija	Desno: 0° - 60° Lijevo: 0° - 300°
Ip Stupanj Zaštite	Blok kontakata: IP20 Na upravljačkoj glavi: IP65 conforming to IEC 60529

Dodatno

Kut Sklapanja	60 °
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	440 V (stupanj zagađenja 3) u skladnosti sa IEC 60947-1
Nazivna Snaga Rada U W	1800 W AC-23A, 220/240 V 3 faze 370 W AC-23A, 110/120 V 1 faza 750 W AC-23A, 220/240 V 1 faza
Nazivna Snaga U Ks	1 hp 220/240 V AC, 3 faze 0,33 hp 110/120 V AC, 1 faza 0,75 hp 110/120 V AC, 3 faze 0,75 hp 220/240 V AC, 1 faza
[Ie] Nazivna Ac Struja Rada	10 A 400 V AC-1 10 A 400 V AC-21A 3 A 240 V AC-15 6 A 120 V AC-15
[Ie] Nazivna Dc Struja Rada	10 A 24 V Ohmski 0,3 A 220 V Ohmski 0,7 A 110 V Ohmski
Električna Izdržljivost	100000000 ciklus/a

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Zaštita Od Kratkog Spoja	10 A uložak Osigurač gG
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	4 kV IEC 60947-1
Operacija Kontakta	Sporo prekidanje
Električni Priključak	Učvrсна stezaljka sa pričvrsnim vijkom 2 x 1.5 mm²
Mehanička Izdržljivost	1000000 ciklus/a
Cad Opća Širina	30 mm
Cad Opća Visina	30 mm
Cad Opća Dubina	88 mm
Neto Masa Proizvoda	0,045 kg

Okolina

Standardi	CENELEC EN 50013 EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-5-1
Certifikati Produkta	CULus
Zaštitna Obrada	TC
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-20...55 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...70 °C
Klasa Zaštite Od Električnog Udara	Klasa II u sukladnosti sa IEC 60536

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	10,6 cm
Paket 1 Širina	4,0 cm
Paket 1 Dužina	4,1 cm
Paket 1 Težina	66,0 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S02
Broj Jedinica U Paketu 2	65
Paket 2 Visina	15,0 cm
Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dužina	40,0 cm
Paket 2 Težina	4,636 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.


[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)

Učinkovitost dobrobiti

	Reach, Bez Svhc	
	Bez Otrovnih Teških Metala	
	Bez Žive	
	Informacije O Rohs Izuzeću	Da
Uredba Reach		Izjava REACh
Direktiva Eu Rohs		Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu		Izjava RoHS za Kinu
Weee		Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.

Cam Switch

Front Mounting by Ø16 mm/0.63 in. or Ø 22 mm/0.87 in. hole




- a 63 mm/2.48 in.
- e support panel thickness: 0.5 mm to 5 mm/0.02 in. to 0.2 in.

Mounting and Clearance

Cam Switch

Ø 16 mm/0.63 in. and Ø 22 mm/0.87 in. Panel Cut-outs




Technical Description


Link Positions (Factory Mounted)

Diagram for 1 to 4-pole Switches


Select the number of poles according to the product characteristics.



Marking



Angular Position of Switch



Switching Program

Diagram for 1 to 4-pole Switches

Select the number of poles according to the product characteristics.

	300	0	60	
(1)	X		X	1
(2)	X		X	2
(3)	X		X	3
(4)	X		X	4
				5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16

- (1) 1-pole
- (2) 2-pole
- (3) 3-pole
- (4) 4-pole

Convention Used for Switching Program Representation

-  Contact closed
-  Contact closed in 2 positions and maintained between the 2 positions
-  Sealed assembly for auto-maintain control
-  Overlapping contacts
-  Spring return position: for a switching angle of 90°, spring return is over 30° after the last position (for a maximum of 3 simultaneous contacts).

Example:

