

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



TeSys D – pomoćni kontakti blok – 4 NO – priključci vijčane stezaljke

LADN40

Cijena* bez PDV-a: 14,75 EUR

Osnovno

Ponuda	TeSys TeSys Deca
Naziv Proizvoda	TeSys Deca
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Pomoćni kontakti blok
Skraćeno Ime Uređaja	LADN
Kompatibilnost Ponude	TeSys D CAD TeSys D LC1D TeSys F LC1F TeSys F CR1F TeSys Deca CAD TeSys Deca LC1D
Mjesto Za Montažu	Sprijeda
Sastav Kontakata Polova	4 radna (NO)
"Rad Dodatnih Kontakata"	Trenutno
[Ue] Radni Nazivni Napon	690 V AC 25...400 Hz
[Ie] Nazivna Pogonska Struja	6 A at 120 V AC-15 1,04 A at 690 V AC-15 0,55 A at 125 V DC-13 0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	690 V IEC 60947-5-1 600 V UL 600 V CSA
[Ithe] Propisana Termalna Struja Pri Okolnoj Temperaturi Zraka	10 A (at 60 °C)
Standardi	EN/IEC 60947-5-1 "ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A" EN 50012
Certifikati Proizvoda	CB UL CSA CCC EAC UKCA

Dodatno

Irms Nazivna Prekidna Moć	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Dopušteno Nazivno Vrijeme Kratkog Spoja	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Tip Zaštite	GG rastalni osigurač 10 A

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Mehanička Izdržljivost	30 Mciklusa
Minimalna Struja Isklapanja	5 mA
Minimalna Struja Isklapanja	17 V
Nepreklapajuće Vrijeme	1,5 ms kod nestanka pobude bez preklapanja između mirnog (NC) i radnog (NO) kontakta 1,5 ms kod pobude bez preklapanja između mirnog (NC) i radnog (NO) kontakta
Otpor Izolacije	> 10 MOhm
Priljučci - Stezaljke	vijčane stezaljke 1 1...4 mm²Fleksibilni s tuljkom vijčane stezaljke 1 1...4 mm²Fleksibilni bez tuljka vijčane stezaljke 2 1...2,5 mm²Fleksibilni s tuljkom vijčane stezaljke 2 1...4 mm²Fleksibilni bez tuljka vijčane stezaljke 1 1...4 mm²Krut bez tuljka vijčane stezaljke 2 1...4 mm²Krut bez tuljka
Okretni Moment Zatezanja	1,7 N.m ravno Ø 6 mm 1,7 N.m Philips No 2 1,7 N.m pozidriv No 2
Visina	48 mm
Širina	44 mm
Dubina	42 mm
Neto Masa Proizvoda	0,05 kg
Boja	Tamnosiva

Okolina

Ekološka Karakteristika	Normalan okoliš
Ip Stupanj Zaštite	IP2x u skladnosti sa IEC 60529
Zaštitni Tretman	TH IEC 60068
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-60...80 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-5...60 °C
Radna Visina	3000 m

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	5,200 cm
Paket 1 Širina	4,800 cm
Paket 1 Dužina	4,000 cm
Paket 1 Težina	62,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica U Paketu 2	160
Paket 2 Visina	30,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dužina	40,000 cm
Paket 2 Težina	10,383 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	P06
Broj Jedinica U Paketu 3	1280

Paket 3 Visina	75,000 cm
Paket 3 Širina	60,000 cm
Paket 3 Dužina	80,000 cm
Paket 3 Težina	101,500 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓ Reach, Bez Svhc	
✓ Bez Otrovnih Teških Metala	
✓ Bez Žive	
✓ Informacije O Rohs Izuzeću	Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja