

Termékadatlap

Műszaki adatok



NG125N kismegszakító, 3P, C, 16A

18633

Nettó listaár: 99 186,00 HUF

Fő jellemzők

Termékválaszték	NG160
Termékcsalád	Acti 9
Termék Neve	Acti9 NG125
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Kismegszakító
Készülék Rövid Neve	NG125NA
Készülék Alkalmazás	Elosztás
Pólusok Megnevezése	3P
Védett Pólusok Száma	3
[In] Névleges Áram	16 A -40 °C
Hálózat Típusa	AC DC
Kioldóegység Technológia	Termikus-mágneses
Görbe	C
Megszakítási Kapacitás	20 kA Icu -<= 375 V DC megfelel EN/IEC 60947-3 10 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 20 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 25 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 50 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási Kategória	AC megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-2

Kiegészítő jellemzők

Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	<= 375 V DC 380...415 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz 220...240 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz
Mágneses Kioldási Korlát	8 x In
Ics Névleges Üzemi Zárati Megszakítóképesség	37,5 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz 18,75 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz 15 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz 7,5 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 500 V AC 50/60 Hz 20 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - <= 375 V DC
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	8 kV megfelel EN/IEC 60947-3
Érintkező Helyzetjelző	Igen

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfeleltetésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Vezérlő Típusa	Kézi kioldási teszt Kapcsoló
Helyi Jelzés	Szétkapcsolásjelző ON/OFF jelzés
Szerelési Mód	Klipszes
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Szerelési Pozíció	Függőleges
Fésűs Gyűjtősín És Elosztóblokk Kompatibilitás	Igen
9 Mm-Es Osztások	9
Magasság	103 mm
Mélység	81 mm
Szélesség	81 mm
Nettó Súly	0,72 kg
Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Elektromos Élettartam	10000 ciklus
Lakatoslási Lehetőség	Zárható
Reteszelési Opciók Leírása	Beépített zár
Csatlakozás Típusa	Alagút típusú terminálok1,5...50 mm² merev Alagút típusú terminálok1...35 mm² rugalmas
Vezeték Csupaszítási Hossz	20 mm
Meghúzási Nyomaték	3,5 N.m
Szivárgóáram-Védelem	Különálló blokk

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-3
Ip Védettségi Fok	IP20 conforming to MSZ EN 60529
Ik Védettségi Fok	IK05 conforming to EN/IEC 62262
Szennyezettségi Fok	3 megfelel IEC 60947-2
Tűlfeszültség Kategória	IV
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-30...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,6 cm
1. Csomag Szélessége	12,4 cm
1.Csomag Hossza	12,9 cm
1. Csomag Súlya	743 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03

Egységek Száma 2. Csomagban	18
2.Csomag Magassága	30 cm
2. Csomag Szélessége	30 cm
2. Csomag Hossza	40 cm
2. Csomag Súlya	13,833 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Méregző Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ