



RED áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 40A, 30mA

18695

⚠ Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. jan. 23.

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti 9
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék Rövid Neve	REDtest
Védelem Típusa	Visszazáró (4 ciklus)
Pólusok Megnevezése	2P
Nulla Helyzete	Bal
[In] Névleges Áram	40 A
Földelő Rendszer	TT TN-S
Hálózat Típusa	AC
Földszívárgás Érzékenység	30 mA

Kiegészítő jellemzők

Készülék Helye A Rendszerben	Kimenő
Hálózati Frekvencia	50 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	230 V AC 50 Hz fázistól fázisig
Visszaállítás	Hiba reset áram-védő
Tesztfunkció	Kézi, önteszt -> 100 V
Földzárlatvédelmi Időkésleltetés	Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi Osztály	A típusú
Minimum Leakage Resistance	70 kOhm at operating 20 kOhm OK állapot esetén
Névleges Bekapcsolási És Megszakítási Képesség	Idm 630 A 230 V
Névleges Feltételes Rövidzárlati Áram	Inc: 6 kA - associated with DPN, 40 A Inc: 6 kA - associated with DPNN, 40 A Inc: 10 kA - associated with iC60N, 25 A Inc: 10 kA - associated with iC60H, 25 A Inc: 10 kA - associated with iC60L, 25 A Inc: 6 kA - associated with iC60N, 40 A Inc: 6 kA - associated with iC60H, 40 A Inc: 6 kA - associated with iC60L, 40 A Inc: 10 kA - associated with NG125, 25 A Inc: 6 kA - associated with NG125, 40 A Inc: 10 kA - associated with gG fuse, 25 A Inc: 6 kA - associated with gG fuse, 40 A
[Uij] Névleges Szigetelési Feszültség	500 V

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV
Impulzus Áram	250 A
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Helyi Jelzés	1 relé RFID kommunikáció Visszazáró: BE/KI jelzés
Üzemelési Mód	Reclosing time: 90 s Maximum operational frequency: 15/hour Max nb of consecutive restart: 3 Min interval between 2 closings: 180 s Insulation fault presence monitoring Stopping restart cycle if insulation fault present Restart in event of transient insulation fault
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 Mm-Es Osztások	8
Magasság	115 mm
Szélesség	71 mm
Mélység	79,5 mm
Beágyazási Mélység	80 mm
Nettó Súly	0,35 kg
Mechanikai Tartósság	1000 ciklus nyitott
Csatlakozások - Terminálok	HARTING foglalat35 mm² merev HARTING foglalat25 mm² rugalmas
Vezeték Csupaszítási Hossz	12 mm
Meghúzási Nyomaték	Betápláló áramkör: 2 N.m

Környezet

Szabványok	EN 61008 IEC 61008-1
Ip Védettségi Fok	IP20
Szennyezettségi Fok	2
Elektromágneses Kompatibilitás	8/20 µs jel érzéketlenség, 250 A
Tropikalizáció	2
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-5...40 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-20...60 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	10,6 cm
1. Csomag Szélessége	11,5 cm
1.Csomag Hossza	13,8 cm
1. Csomag Súlya	450 g

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre