

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Capacitor duty contactor, TeSys Deca, 12.5kVAR, 400V, 50Hz, 220VAC 50/60Hz coil

LC1DFKM7

Cijena* bez PDV-a: 44,21 EUR

Osnovno

Ponuda	TeSys TeSys Deca
Naziv Proizvoda	TeSys LC1D.K TeSys Deca
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Sklopnik za uklapanje kondenzatorskoh baterija
Skraćeno Ime Uređaja	LC1DFK
Namjena Uređaja	Upravljanje procesom
Namjena Priključka	Kompenzacija faktora snage
Kategorija Namjene	AC-6B
Opis Polova	3P
Power Pole Contact Composition	3 radna (NO)
[Ue] Radni Nazivni Napon	Krug napajanja:690 V AC 50/60 Hz
Nazivna Reaktivna Snaga	7 kvar 230 V AC 50 Hz 60 °C 12,5 kvar 400 V AC 50 Hz 60 °C 13 kvar 440 V AC 50 Hz 60 °C 21 kvar 690 V AC 50 Hz 60 °C
Tip Upravljačkog Kruga	AC 50/60 Hz
[Uc] Napon Upravljačkog Kruga	220 V AC 50/60 Hz
Sastav Dodatnih Kontakta	1 radni (NO) + 2 mirna (NC) trenutno
Električna Izdržljivost	300000 ciklus/a 400 V 200000 ciklus/a 690 V
Pomoć Za Montažu	DIN nosač Ploča
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1 IEC 60335-1
Certifikati Proizvoda	"ERROR:#N/A" UKCA
Priključci - Stezaljke	Upravljački krug: vijčane stezaljke 1 1...4 mm ² - cable stiffness: Krut Upravljački krug: vijčane stezaljke 2 1...4 mm ² - cable stiffness: Krut Upravljački krug: vijčane stezaljke 1 1...4 mm ² - cable stiffness: Fleksibilni bez tuljka Upravljački krug: vijčane stezaljke 2 1...4 mm ² - cable stiffness: Fleksibilni bez tuljka Upravljački krug: vijčane stezaljke 1 1...4 mm ² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom Upravljački krug: vijčane stezaljke 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom Krug napajanja: vijčane stezaljke 1 1,5...6 mm ² - cable stiffness: Krut Krug napajanja: vijčane stezaljke 2 1,5...4 mm ² - cable stiffness: Krut Krug napajanja: vijčane stezaljke 1 1,5...6 mm ² - cable stiffness: Fleksibilni bez tuljka Krug napajanja: vijčane stezaljke 2 1,5...6 mm ² - cable stiffness: Fleksibilni bez tuljka Krug napajanja: vijčane stezaljke 1 1,5...6 mm ² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom Krug napajanja: vijčane stezaljke 2 1,5...4 mm ² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom
Okretni Moment Zatezanja	Upravljački krug 1,7 N.m vijčane stezaljke Krug napajanja 1,7 N.m vijčane stezaljke

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mjenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Maksimalna Stopa Rada	240 cik/h
-----------------------	-----------

Dodatno

Tip Dodatnih Kontakata	Mehanički povezani 1 radni (NO) + 2 mirna (NC) IEC 60947-5-1
------------------------	--

Okolina

Ip Stupanj Zaštite	IP20 Sprijeda u skladnosti sa IEC 60529
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-5...60 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-60...80 °C
Radna Visina	0...3000 m
Visina	115 mm
Širina	45 mm
Dubina	121 mm
Neto Masa Proizvoda	0,53 kg

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	6,800 cm
Paket 1 Širina	20,000 cm
Paket 1 Dužina	22,400 cm
Paket 1 Težina	538,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S03
Broj Jedinica U Paketu 2	6
Paket 2 Visina	30,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dužina	40,000 cm
Paket 2 Težina	3,717 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	P06
Broj Jedinica U Paketu 3	48
Paket 3 Visina	75,000 cm
Paket 3 Širina	60,000 cm
Paket 3 Dužina	80,000 cm
Paket 3 Težina	37,736 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

	Reach, Bez Svhc	
	Bez Otrovnih Teških Metala	
	Bez Žive	
	Informacije O Rohs Izuzeću	Da

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja