

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## NG125NA terheléskapcsoló, 3P, 80A

18890

Nettó listaár: 133 027,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Acti9                                                                                  |
| Termék Neve                  | Acti 9 NG125NA                                                                         |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Szakaszolókapcsoló                                                                     |
| Készülék Rövid Neve          | NG160E                                                                                 |
| Készülék Alkalmazás          | Elosztás<br>A terhelés megteremtése és megszakítása                                    |
| Pólusok Megnevezése          | 3P                                                                                     |
| Védett Pólusok Száma         | 3                                                                                      |
| Felhasználási Kategória      | AC-22A megfelel IEC 60947-3<br>AC-23 megfelel IEC 60947-3<br>AC-3 megfelel IEC 60947-3 |
| Alkalmasság Leválasztásra    | Igen megfelel IEC 60947-3                                                              |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Le Névleges Üzemi Áram                             | 80 A -500 V AC 50/60 Hz                 |
| Ue Névleges Üzemi Feszültség                       | 500 V AC 50/60 Hz                       |
| Icm Névleges Rövidzárlat Bekapcsolási Teljesítmény | 2 kA egyedi bontó kapcsoló              |
| Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram            | 1,5 kA ideig 50 ms megfelel IEC 60947-3 |
| [Ui] Névleges Szigetelési Feszültség               | 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3  |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság            | 8 kV megfelel IEC 60947-3               |
| Érintkező Helyzetjelző                             | Igen                                    |
| Vezérlő Típusa                                     | Kézi kioldási teszt<br>Kapcsoló         |
| Helyi Jelzés                                       | ON/OFF jelzés<br>Szétkapcsolásjelző     |
| Szerelési Mód                                      | Rögzített, 2 TL között                  |
| Rögzítés                                           | 35 mm szimmetrikus DIN sín              |
| 9 Mm-Es Osztások                                   | 9                                       |
| Magasság                                           | 103 mm                                  |
| Szélesség                                          | 81 mm                                   |
| Mélység                                            | 81 mm                                   |
| Nettó Súly                                         | 0,72 kg                                 |
| Szín                                               | Fekete                                  |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                            |                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mechanikai Tartósság       | 20000 ciklus                                                                                                                          |
| Elektromos Élettartam      | B kategória (AC20, DC20 kivételével): 1500 ciklus AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3<br>DC: 300 ciklus AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3 |
| Lakatólási Lehetőség       | Zárható                                                                                                                               |
| Reteszelési Opciók Leírása | Beépített zár                                                                                                                         |
| Csatlakozás Típusa         | Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 16...70 mm² merev<br>Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 10...50 mm² rugalmas       |
| Vezeték Csupaszítási Hossz | Betápláló áramkör: 20 mm for felső vagy alsó connection                                                                               |
| Meghúzási Nyomaték         | Betápláló áramkör: 6 N.m felső vagy alsó                                                                                              |

## Környezet

|                                                     |                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Szabványok                                          | EN 60947-4-1<br>IEC 60947-3                              |
| Terméktanúsítványok                                 | VDE                                                      |
| Ip Védettségi Szint                                 | IP20 megfelel MSZ EN 60529<br>IP40 megfelel MSZ EN 60529 |
| Ik Védettségi Szint                                 | IK05                                                     |
| Szenyezettségi Fok                                  | 3 megfelel IEC 60947-3                                   |
| Tropikalizáció                                      | 2 megfelel IEC 60068-1                                   |
| Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete | -10...60 °C                                              |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz         | -40...70 °C                                              |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa  | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban          | 1         |
| 1. Csomag Magassága                  | 8,5 cm    |
| 1. Csomag Szélessége                 | 12,0 cm   |
| 1.Csomag Hossza                      | 12,5 cm   |
| 1. Csomag Súlya                      | 781,0 g   |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S03       |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 18        |
| 2.Csomag Magassága                   | 30,0 cm   |
| 2. Csomag Szélessége                 | 30,0 cm   |
| 2. Csomag Hossza                     | 40,0 cm   |
| 2. Csomag Súlya                      | 14,514 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓ Méregző Nehézfémektől Mentos

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körköröségi Profil          | <a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>                                                                                                            |