

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Capacitor contactor, Tesys Deca, 25kVAR at 400/415V 50Hz, 380V AC 50/60Hz coil

LC1DMKQ7

⚠ Više se ne proizvodi od: 10. lis 2020.

⚠ Više se ne proizvodi

Osnovno

Ponuda	TeSys
Naziv Proizvoda	TeSys LC1D.K TeSys Deca
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Sklopnik za uklapanje kondenzatorskoh baterija
Skraćeno Ime Uređaja	LC1DMK
Namjena Uređaja	Upravljanje procesom
Namjena Priključka	Kompenzacija faktora snage
Kategorija Namjene	AC-6B
Opis Polova	3P
Power Pole Contact Composition	3 radna (NO)
Pozicija Uređaja U Sustavu	Prekid voda Prekid unutar trokuta
[Ue] Radni Nazivni Napon	Krug napajanja:690 V AC 50/60 Hz
Nazivna Reaktivna Snaga	14 kvar 230 V AC 50 Hz 60 °C 25 kvar 400 V AC 50 Hz 60 °C 27 kvar 440 V AC 50 Hz 60 °C 42 kvar 690 V AC 50 Hz 60 °C
Tip Upravljačkog Kruga	AC 50/60 Hz
[Uc] Napon Upravljačkog Kruga	380 V AC 50/60 Hz
Sastav Dodatnih Kontakta	1 radni (NO) + 2 mirna (NC) trenutno
Električna Izdržljivost	300000 ciklus/a 400 V 200000 ciklus/a 690 V
Pomoć Za Montažu	DIN nosač Ploča
Standardi	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-4-1
Certifikati Proizvoda	"ERROR:#N/A"

Priključci - Stezaljke	Upravljački krug: vijčane stezaljke 1 1...4 mm ² - cable stiffness: Krut Upravljački krug: vijčane stezaljke 2 1...4 mm ² - cable stiffness: Krut Upravljački krug: vijčane stezaljke 1 1...4 mm ² - cable stiffness: Fleksibilni bez tuljka Upravljački krug: vijčane stezaljke 2 1...4 mm ² - cable stiffness: Fleksibilni bez tuljka Upravljački krug: vijčane stezaljke 1 1...4 mm ² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom Upravljački krug: vijčane stezaljke 2 1...2,5 mm ² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom Krug napajanja: vijčane stezaljke 1 2,5...16 mm ² - cable stiffness: Krut Krug napajanja: vijčane stezaljke 2 2,5...6 mm ² - cable stiffness: Krut Krug napajanja: vijčane stezaljke 1 1,5...10 mm ² - cable stiffness: Fleksibilni bez tuljka Krug napajanja: vijčane stezaljke 2 1,5...6 mm ² - cable stiffness: Fleksibilni bez tuljka Krug napajanja: vijčane stezaljke 1 1...10 mm ² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom Krug napajanja: vijčane stezaljke 2 1...4 mm ² - cable stiffness: Fleksibilni s tuljkom
------------------------	---

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Okretni Moment Zatezanja	Upravljački krug 1,7 N.m vijčane stezaljke Krug napajanja 2,5 N.m vijčane stezaljke
Maksimalna Stopa Rada	240 cik/h

Dodatno

Tip Dodatnih Kontakata	Mehanički povezani 1 radni (NO) + 2 mirna (NC) IEC 60947-5-1
------------------------	--

Okolina

Ip Stupanj Zaštite	IP20 Sprijeda u skladnosti sa IEC 60529
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-5...60 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-60...80 °C
Radna Visina	0...3000 m
Visina	125 mm
Širina	45 mm
Dubina	127 mm
Neto Masa Proizvoda	0,63 kg

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	7 cm
Paket 1 Širina	20 cm
Paket 1 Dužina	23 cm
Paket 1 Težina	615 g

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)

Učinkovitost dobrobiti

	Reach, Bez Svhc	
	Bez Otrovnih Teških Metala	
	Bez Žive	
	Informacije O Rohs Izuzeću	Da
Direktiva Eu Rohs	Sukladno	Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu	Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)