

Termékadatlap

Műszaki adatok



NG125NA terheléskapcsoló, 3P-N, 63A

18893

Nettó listaár: 150 527,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti9
Termék Neve	Acti 9 NG125NA
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Szakaszolókapcsoló
Készülék Rövid Neve	NG160E
Készülék Alkalmazás	Elosztás A terhelés megteremtése és megszakítása
Pólusok Megnevezése	4P
Nulla Helyzete	Bal
Védett Pólusok Száma	4
Felhasználási Kategória	AC-22A megfelel IEC 60947-3 AC-23 megfelel IEC 60947-3 AC-3 megfelel IEC 60947-3
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel IEC 60947-3

Kiegészítő jellemzők

Le Névleges Üzemi Áram	63 A -500 V AC 50/60 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	500 V AC 50/60 Hz
Icm Névleges Rövidzárlat Bekapcsolási Teljesítmény	2 kA egyedi bontó kapcsoló
Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram	1,5 kA ideig 50 ms megfelel IEC 60947-3
[U _i] Névleges Szigetelési Feszültség	690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
[U _{imp}] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	8 kV megfelel IEC 60947-3
Érintkező Helyzetjelző	Igen
Vezérlő Típusa	Kézi kioldási teszt Kapcsoló
Helyi Jelzés	ON/OFF jelzés Szétkapcsolásjelző
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
9 Mm-Es Osztások	12
Magasság	103 mm
Szélesség	108 mm
Mélység	81 mm
Nettó Súly	0,96 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szín	Fekete
Mechanikai Tartósság	20000 ciklus
Elektromos Élettartam	B kategória (AC20, DC20 kivételével): 1500 ciklus AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
Lakatoslási Lehetőség	Zárható
Reteszelési Opciók Leírása	Beépített zár
Csatlakozás Típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...35 mm² rugalmas Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1,5...50 mm² merev
Vezeték Csupaszítási Hossz	Betápláló áramkör: 20 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási Nyomaték	Betápláló áramkör: 3,5 N.m felső vagy alsó

Környezet

Szabványok	EN 60947-4-1 IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	VDE
Ip Védettségi Szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 IP40 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Szint	IK05
Szennyezettségi Fok	3 megfelel IEC 60947-3
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-10...60 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	8,6 cm
1. Csomag Szélessége	12,4 cm
1.Csomag Hossza	15,5 cm
1. Csomag Súlya	1,043 kg
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	13,003 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentos

✓ Méregző Nehézfémektől Mentos

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körköröségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ