



interfész és automatikus vezérlő - ACP + BA - 220..240 V

29470

Fő jellemzők

Termékválaszték	Masterpact NT NAVY NSX100...250 DC Compact NS100...630 Masterpact NW korrózióvédelem Compact NS630b...1600 NSX400...630 DC
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Interfész és vezérlőegység
Kiegészítő / Különálló Alkatrész Kategória	Reteselő tartozék
Termékcsalád Kompatibilitása	Compact Compact NS áramkör-megszakító Compact Compact NSX áramkör-megszakító Masterpact Masterpact NT áramkör-megszakító Masterpact Masterpact NW áramkör-megszakító
Készülék Rövid Neve	ACP + UA
[Us] Névleges Betáplálási Feszültség	220...240 V AC -50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Működési Mód	Automatikus működés Csere forrású kényszerített üzemhez Normál forrásról történő kényszerített üzemhez Leállás (üzemi és tartalékforrás is kikapcsolva)
Reteselt Készülék	NSX400...630 Masterpact NW NSX100...250 Masterpact NT Compact NS630b...1600 Compact NS100...630
Kiválasztási Módok	Áramkör-megszakító N-en Áramkör-megszakító R-en
Tesztfunkció	A vezérlő előlapi nyomógombjának megnyomásával
Kiegészítő Funkció	Kiegészítő csatl.: átvitel a helyettesítő forráshoz, csak ha a csatl. lezárt Önkéntes átváltás helyettesítő forrásra (pl. energiagazdálkodási utasítás)
Helyi Jelzés	Kikapcsolás BE, KI, hibás kioldás Zászló
Bemenet Típusa	Ügyfélhez fordul önkéntes parancs R forrásra történő átváltásra
Kimeneti Típus	Ügyfélhez fordul: működés kijelzése automatikus vagy álló módban
lth Konvencionális Termikus Szabad Levegő Áram	8 A

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Le Névleges Üzemi Áram	AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/440 V AC-12: 8 A AC 1150 V AC-12: 8 A AC 220/240 V AC-12: 8 A AC 24 Veff AC-12: 8 A AC 48 Veff AC-14: 6 A AC 1150 V AC-14: 6 A AC 220/240 V AC-14: 7 A AC 24 Veff AC-14: 7 A AC 48 Veff AC-15: 4 A AC 1150 V AC-15: 4 A AC 220/240 V AC-15: 5 A AC 24 Veff AC-15: 5 A AC 48 Veff AC-15: B300: 3 A AC 220/240 V AC-15: B300: 4 A AC 1150 V AC-15: B300: 5 A AC 24 Veff AC-15: B300: 5 A AC 48 Veff DC-12: 0,4 A DC 250 V DC-12: 0,6 A DC 1150 V DC-12: 2 A DC 48 Veff DC-12: 8 A DC 24 Veff DC-14: 2 A AC 24 Veff
Termék Kompatibilitása	Compact NS630b...1600 Compact NSX100...250 Compact NSX400...630

Környezet

Szabványok	IEC 947-5-1 A. melléklet
Ip Védettségi Szint	IP20 csatlakozó és csavar: conforming to EN 60529-91 + E:93 IP40 elülső borítás: conforming to EN 60529-91 + E:93 IP30 oldal: conforming to EN 60529-91 + E:93
Ik Védelmi Fokozat	Elülső borítás: IK07 megfelel EN 50102

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Tipusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	12,700 cm
1. Csomag Szélessége	16,000 cm
1.Csomag Hossza	27,500 cm
1. Csomag Súlya	3,901 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes	
 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel	Igen
Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.