

Termékadatlap

Műszaki adatok



NS 1250 N 3P fix készülék, villamos hajtás

33300

Nettó listaár: 1 388 216,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	ComPacT
Termékválaszték	ComPacT NS630b...1600 new generation
Készülék Rövid Neve	Compact NS1250 NA
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Alapkeret
Készülék Alkalmazás	Elosztás
Number Of Poles	3P
[In] Névleges Áram	1250 A -50 °C
Ue Névleges Üzemi Feszültség	6 V AC 50/60 Hz
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási Kategória	Category AC
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	30 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 40 kA Icu -500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance Level	N 50 kA 415 V AC
Vezérlő Típusa	Villamos üzemű
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között

Kiegészítő jellemzők

Ui Névleges Szigetelési Feszültség	1000 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	8 kV megfelel IEC 60947-2
[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	30 kA -500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 (kibocsátási teszt) 22 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 (kibocsátási teszt) 37 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 (kibocsátási teszt) 37 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 (kibocsátási teszt) 37 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 (kibocsátási teszt)
Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram	19,2 kA 1 s megfelel IEC 60947-2
Teljes Pillanatnyi Védelem	40 kA
Mechanikai Tartósság	10000 ciklus megfelel IEC 60947-2
Elektromos Élettartam	2000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-2 3000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2 4000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-2 5000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Power Losses	44 W
Rögzítés	Síntartó kengyel
Csatlakozási Távolság	70 mm
Védelem Típusa	Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Height (H)	327 mm
Width (W)	210 mm
Depth (D)	147 mm

Környezet

Szabványok	IEC 60947-2
Terméktanúsítványok	ASEV LCIE 03ATEX6399X AS/NZS
Szennyezettségi Fok	3 megfelel IEC 60947-1
Ip Védettségi Szint	IP40 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Szint	IK07 megfelel EN 50102
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	25,0 cm
1. Csomag Szélessége	40,0 cm
1.Csomag Hossza	40,0 cm
1. Csomag Súlya	20,7 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

 Pvc-Mentes

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ