



NS 1250 H 4P fix készülék, villamos hajtás

33305

Nettó listaár: 1 718 092,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	ComPacT
Termékválaszték	ComPacT NS630b...1600 new generation
Készülék Rövid Neve	Compact NS1250N
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Alapkeret
Készülék Alkalmazás	Elosztás
Number Of Poles	4P
Nulla Helyzete	Bal
[In] Névleges Áram	1250 A -50 °C
Ue Névleges Üzemi Feszültség	6 V AC 50/60 Hz
Hálózat Típusa	AC
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Alkalmasság Leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási Kategória	Category AC
[Icu] Rated Ultimate Short-Circuit Breaking Capacity	42 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 65 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 70 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 70 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 kA Icu -500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
Performance Level	H 70 kA 415 V AC
Vezérlő Típusa	Villamos üzemű
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között

Kiegészítő jellemzők

Ui Névleges Szigetelési Feszültség	1000 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	8 kV megfelel IEC 60947-2
[Ics] Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity	30 kA -500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 (kibocsátási teszt) 22 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 (kibocsátási teszt) 37 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 (kibocsátási teszt) 37 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 (kibocsátási teszt) 37 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 (kibocsátási teszt)
Icw Névleges Rövidzárlati Kiállási Áram	19,2 kA 1 s megfelel IEC 60947-2
Teljes Pillanatnyi Védelem	40 kA
Mechanikai Tartósság	10000 ciklus megfelel IEC 60947-2

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Elektromos Élettartam	2000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-2 3000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2 4000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-2 5000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2
Power Losses	44 W
Rögzítés	Síntartó kengyel
Csatlakozási Távolság	70 mm
Védelem Típusa	Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
Height (H)	327 mm
Width (W)	280 mm
Depth (D)	147 mm

Környezet

Szabványok	IEC 60947-2
Terméktanúsítványok	LCIE 03ATEX6399X AS/NZS ASEV
Szennyezettségi Fok	3 megfelel IEC 60947-1
Ip Védettségi Szint	IP40 megfelel MSZ EN 60529
Ik Védettségi Szint	IK07 megfelel EN 50102
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-50...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	40,0 cm
1. Csomag Szélessége	40,0 cm
1.Csomag Hossza	30,0 cm
1. Csomag Súlya	15,06 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

 Pvc-Mentes

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Élettartam végére vonatkozó információ