

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



releji za toplinsko preopterećenje TeSys LRD – 23...32 A – klasa 10A

LRD32

Cijena* bez PDV-a: 66,28 EUR

Osnovno

Ponuda	TeSys TeSys Deca
Naziv Proizvoda	TeSys LRD TeSys Deca
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Relej za diferencijsko termalno preopterećenje
Skraćeno Ime Uređaja	LRD
Namjena Releja	Zaštita motora
Kompatibilnost Proizvoda	LC1D32 LC1D25 LC1D38
Vrsta Mreže	AC DC
Klasa Termalnog Preopterećenja	Klasa 10A IEC 60947-4-1
Ospeg Podešavanja Termalne Zaštite	23...32 A
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	Krug napajanja 600 V CSA Krug napajanja 600 V UL Krug napajanja 690 V IEC 60947-4-1

Dodatno

Mrežna Frekvencija	0...400 Hz
Monterški Držač	Ploča, s posebnim priborima Nosač, s posebnim priborima Pod izvođačem
Prag Prekidanja	1.14 +/- 0.06 Ir IEC 60947-4-1
Pomoćni Kontakti	1 radni (NO) + 1 mirni (NC)
[Ithe] Propisana Termalna Struja Pri Okolnoj Temperaturi Zraka	5 A signalni krug
Podnosiva Struja	1,5 A 240 V AC-15 signalni krug 0,1 A 250 V DC-13 signalni krug
[Ue] Radni Nazivni Napon	690 V AC 0...400 Hz krug napajanja IEC 60947-4-1
Pripadni Razred Rastalnog Osigurača	4 A gG for signalni krug 4 A BS for signalni krug
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	6 kV
Osjetljivost Na Kvar Faze	Struja okidanja 130 % od Ir na dvije faze, zadnja pri 0
Tip Upravljanja	Crvena tipkalo STOP Plavo tipkalo reset
Kompenzacija Temperature	-20...60 °C

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Priključci - Stezaljke	Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1...2,5 mm² Fleksibilni bez tuljka Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1...2,5 mm² Fleksibilni s tuljkom Upravljački krug vijčane stezaljke 2 1...2,5 mm² Krut Krug napajanja vijčane stezaljke 1 1,5...10 mm² Fleksibilni bez tuljka Krug napajanja vijčane stezaljke 1 1...6 mm² Fleksibilni s tuljkom Krug napajanja vijčane stezaljke 1 1,5...10 mm² Krut
Okretni Moment Zatezanja	Upravljački krug 1,7 N.m vijčane stezaljke Krug napajanja 2,5 N.m vijčane stezaljke
Visina	66 mm
Širina	45 mm
Dubina	70 mm
Neto Masa Proizvoda	0,124 kg

Okolina

Otpornost Na Klimatske Uvjete	IACS E10
Ip Stupanj Zaštite	IP20 u skladnosti sa IEC 60529
Okolna Temepratura Zraka Potrebna Za Rad	-20...60 °C bez umanjena nazivnih vrijednosti IEC 60947-4-1
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-60...70 °C
Usporavanje Plamena	V1 UL 94
Mehanička Robusnost	Vibracije6 Gn IEC 60068-2-6 Šokovi15 Gn for 11 ms IEC 60068-2-7
Dielektrična Snaga	1,89 kV 50 Hz IEC 60947-1
Standardi	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 "ERROR:#N/A" CSA C22.2 No 60947-4-1 "ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A" EN 50495
Certifikati Proizvoda	IEC UL CSA CCC EAC BV RINA DNV-GL LROS (Lloyds register of shipping) ATEX INERIS UKCA

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	5,500 cm
Paket 1 Širina	7,100 cm
Paket 1 Dužina	8,000 cm
Paket 1 Težina	140,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S02
Broj Jedinica U Paketu 2	24
Paket 2 Visina	15,000 cm

Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dužina	40,000 cm
Paket 2 Težina	3,723 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja