

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



prekidač Compact NSX160B – TMD – 160 A – 3 pola 2d

LV430310

! Više se ne proizvodi od: 11. tra 2022.

! Više se ne proizvodi

Osnovno

Ponuda	Kompaktni
Naziv Proizvoda	Compact NSX
Seriya Proizvoda	ComPact NSX100...250
Skraćeno Ime Uređaja	NSX160B
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Prekidač
Namjena Uređaja	Distribucija
Broj Polova	3P
Opis Zaštićenih Polova	3t
[In] Nazivna Struja	160 A pri 40 °C
[Ue] Radni Nazivni Napon	690 V AC 50/60 Hz
Vrsta Mreže	AC
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Prikladnost Za Izolaciju	Da u skladnosti sa EN/IEC 60947-2
Kategorija Namjene	Kategorija A
"Prekidna Moć"	15 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2 20 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2 25 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2 40 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2
"Kod Prekidne Moći"	B 25 kA 415 V AC
Naziv Prekidne Jedinice	TM-D
Tehnologija Prekidne Jedinice	Termalno-magnetsko
Zaštitne Funkcije Prekidne Jedinice	Li
Tip Upravljanja	Ručica
Tip Ugradnje Prekidača	Fiksirano

Dodatno

[Ui] Nazivni Napon Izolacije	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	8 kV
"[Ics] Nazivna Prekidna Moć"	20 kA pri 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 25 kA pri 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 40 kA pri 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 15 kA pri 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Mehanička Izdržljivost	40000 ciklus/a

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Električna Izdržljivost	7500 ciklus/apri690 V In 15000 ciklus/apri690 V In/2 20000 ciklus/apri440 V In 40000 ciklus/apri440 V In/2
Pomoć Za Montažu	Stražnja ploča
Gornji Priključak	Sprijeda
Doljnji Spoj	Sprijeda
Visina Priključka	35 mm
Tip Zaštite	L : zazaštita od preopterećenja (termalna) I : zazaštita od kratkog spoja (magnetska)
Razred Prekidne Jedinice	160 Apri40 °C
"Podešavanje Detekcije Sa Zadržkom Tipa Ir"	Podesivo
"Opseg Podešavanja Prekidanja Sa Zadržkom"	0.7...1 x In
"Tip Podešavanja Vremena Zadržke"	Fiksirano
[Tr] Ospg Podešavanja Vremenskog Kašnjenja Dugog Vremena Odrade Zaštite	120...400 spri1.5 x In 15 spri6 x Ir
"Tip Podešavanja Struje Isd Selektivne Zaštite"	Fiksirano
"[Isd] Opseg Podešavanja Opažanja Selektivne Zaštite"	1250 A
"Tip Podešavanja Kašnjenja Selektivne Zaštite"	Fiksirano
Zaštita Od Curenja Struje Zemljospoja	Bez
Broj Utora Za Električne Pomoćne Uređaje	5
Širina (Š)	105 mm
Visina (V)	161 mm
Dubina (D)	86 mm
Neto Masa Proizvoda	2,2 kg

Okolina

Standardi	EN/IEC 60947
Certifikati Proizvoda	CCC EAC Marine
Kategorija Prenapona	Klasa II
Klasa Zaštite Električnog Udara	Klasa II
Stupanj Onečišćenja	3 u skladnosti sa IEC 60664-1
Ip Stupanj Zaštite	IP40 u skladnosti sa IEC 60529
Ik Stupanj Zaštite	IK07 conforming to IEC 62262
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-50...85 °C
Relativna Vlažnost	0...95 %
Radna Visina	0...2000 m bez umanjenja nazivnih vrijednosti 2000 m... 5000 m uz umanjenje nazivnih podataka

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
--------------------------	-----

Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	11,2 cm
Paket 1 Širina	14,0 cm
Paket 1 Dužina	19,0 cm
Paket 1 Težina	1,827 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	S04
Broj Jedinica U Paketu 2	12
Paket 2 Visina	30,0 cm
Paket 2 Širina	40,0 cm
Paket 2 Dužina	60,0 cm
Paket 2 Težina	22,69 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja