

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



prekidač Compact NSX160H – Micrologic 2,2 – 160 A – 3 pola 3d

LV430790

! Više se ne proizvodi od: 11. tra 2022.

! Više se ne proizvodi

Osnovno

Ponuda	Kompaktni
Naziv Proizvoda	Compact NSX
Serija Proizvoda	ComPact NSX100...250
Skraćeno Ime Uređaja	"ERROR:#N/A"
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Prekidač
Namjena Uređaja	Distribucija
Broj Polova	3P
Opis Zaštićenih Polova	3t
[In] Nazivna Struja	160 A pri 40 °C
[Ue] Radni Nazivni Napon	690 V AC 50/60 Hz
Vrsta Mreže	AC
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Prikladnost Za Izolaciju	Da u skladnosti sa EN/IEC 60947-2
Kategorija Namjene	Kategorija A
"Prekidna Moć"	10 kA pri 600 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa UL 508 85 kA pri 240 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa UL 508 65 kA pri 480 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa UL 508 10 kA Icu pri 660/690 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2 100 kA Icu pri 220/240 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2 35 kA Icu pri 525 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2 50 kA Icu pri 500 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2 65 kA Icu pri 440 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2 70 kA Icu pri 380/415 V AC 50/60 Hz u skladnosti sa IEC 60947-2
"Kod Prekidne Moći"	H 70 kA 415 V AC
Naziv Prekidne Jedinice	Micrologic 2.2
Tehnologija Prekidne Jedinice	Elektronički
Zaštitne Funkcije Prekidne Jedinice	LSol
Tip Upravljanja	Ručica
Tip Ugradnje Prekidača	Fiksirano

Dodatno

[UI] Nazivni Napon Izolacije	800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivni Impulсни Podnosivi Napon	8 kV

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

"[Ics] Nazivna Prekidna Moć"	10 kA _{pr} 660/690 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 100 kA _{pr} 220/240 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 35 kA _{pr} 525 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 50 kA _{pr} 500 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 65 kA _{pr} 440 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2 70 kA _{pr} 380/415 V AC 50/60 Hz IEC 60947-2
Mehanička Izdržljivost	40000 ciklus/a
Električna Izdržljivost	7500 ciklus/ _{pr} 690 V In 15000 ciklus/ _{pr} 690 V In/2 20000 ciklus/ _{pr} 440 V In 40000 ciklus/ _{pr} 440 V In/2
Pomoć Za Montažu	Stražnja ploča
Gornji Priključak	Sprijeda
Doljni Spoj	Sprijeda
Visina Priključka	35 mm
Tip Zaštite	L : zazaštita od preopterećenja (dugo vrijeme) So : zazaštita od kratkog spoja sa kratkim vremenom i fiksnim vremenskim kašnjenjem I : zainstantna zaštita od kratkog spoja
Razred Prekidne Jedinice	160 A _{pr} 40 °C
"Podešavanje Detekcije Sa Zadržkom Tipa Ir"	Podesivo 9 postavki
"Opseg Podešavanja Prekidanja Sa Zadržkom"	63...160 A
"Tip Podešavanja Vremena Zadržke"	Fiksirano
[Tr] Opseg Podešavanja Vremenskog Kašnjenja Dugog Vremena Odrade Zaštite	11 s _{pr} 7.2 x Ir 16 s _{pr} 6 x Ir 400 s _{pr} 1.5 x Ir
Termalna Memorija	20 minuta prije i nakon prekidanja
"Tip Podešavanja Struje Isd Selektivne Zaštite"	Podesivo 9 postavki
"[Isd] Opseg Podešavanja Opažanja Selektivne Zaštite"	1.5...10 x Ir
"Tip Podešavanja Kašnjenja Selektivne Zaštite"	Fiksirano
"Podešavanje Raspona Tipa Trenutne Detekcije Ii"	Fiksirano
"Podešavanje Raspona Trenutne Detekcije "	2400 A
Zaštita Od Curenja Struje Zemljospoja	Bez
Zonski Selektivna Zaštita Zsi	Bez
Broj Utora Za Električne Pomoćne Uređaje	5
Lokalna Signalizacija	za spreman za rad bljeskanje LED (zelena) za Preopterećenje LED 105 % Ir (crvena) za Preopterećenje LED 90 % Ir (narančasta)
Širina (Š)	105 mm
Visina (V)	161 mm
Dubina (D)	86 mm
Neto Masa Proizvoda	2,2 kg

Okolina

Standardi	EN/IEC 60947
Certifikati Proizvoda	CCC EAC Marine

Kategorija Prenapona	Klasa II
Klasa Zaštite Električnog Udara	Klasa II
Stupanj Onečišćenja	3 u skladnosti sa IEC 60664-1
Ip Stupanj Zaštite	IP40 u skladnosti sa IEC 60529
Ik Stupanj Zaštite	IK07 conforming to IEC 62262
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-50...85 °C
Relativna Vlažnost	0...95 %
Radna Visina	0...2000 m bez umanjenja nazivnih vrijednosti 2000 m... 5000 m uz umanjenje nazivnih podataka

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	14,4 cm
Paket 1 Širina	11,6 cm
Paket 1 Dužina	19,2 cm
Paket 1 Težina	1,873 kg
Mjerna Jedinica Paketa 2	S04
Broj Jedinica U Paketu 2	12
Paket 2 Visina	30,0 cm
Paket 2 Širina	40,0 cm
Paket 2 Dužina	60,0 cm
Paket 2 Težina	23,242 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja