


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Prolazni priključni blok Linergy–16 mm² 76 A s jednom razinom 1x1 vijčani–plavi

NSYTRV162BL

Cijena* bez PDV-a: 1,95 EUR

Osnovno

Ponuda	Linergy
Naziv Proizvoda	Linergy TR
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Stezaljke
Skraćeno Ime Uređaja	TRV
Pribor / Vrsta	Priključni pribor
Tip Bloka Stezaljke	Prolaz
Razina Priključnice	1
Način Montiranja	Montiranje na DIN nosač
Nazivni Presjek	16 mm²
Dužina	55,5 mm
Boja	Plavo
Količina Po Setu	Set od 50

Dodatno

Širina	12,2 mm
Visina	55 mm
Priključci - Stezaljke	1 x Vijčana stezaljka gornji M5) 1 x Vijčana stezaljka s donje strane M5)
Broj Priključaka	2
Spojna Pozicija	Sa strane
Broj Ulazna Za Mjerenje	2
Poprečni Presjek Kabela	0,2...10 mm², Fleksibilni s tuljkom 0,2...16 mm², Krut s tuljkom 1,5...25 mm², Krut bez tuljka 1,5...25 mm², Fleksibilni bez tuljka
Okretni Moment Zatezanja	2,5...3 N.m
Dužina Skidanja Izolacije Žice	14 mm
Tip Alata	Veza:odvijač Odspajanje:odvijač
[Ue] Radni Nazivni Napon	1000 V EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 V ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
[In] Nazivna Struja	76 A EN/IEC 60947-7-1 85 A cURus 85 A CSA 73 A ATEX Exe II Ex II 2 GD

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Materijal	Poliamid 6/6: izolirano kučište Legura bakra: priključak i vijek Legura bakra: zajednička veza Krom-nikl čelik: opruga
Dielektrični Gubitci	0,01 pri 1 MHz IEC 60250 0,01 pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična Konstanta	3,7 pri 1 MHz
Otpornost	10000 MΩ.m IEC 60093 10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Otpor Površine	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30
Otpor Na Deformacije Kroz Radni Vijek	500 CTI (> 400 kV) IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) VDE 0303-T30
Usporavanje Plamena	V0 0,8 mm UL 94
Neto Masa Proizvoda	30 g
Opseg Kompatibilnosti	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Kompatibilnost Proizvoda	Spacial ormari

Okolina

Certifikati Proizvoda	ATEX DNV VDE EAC cURus CSA GL LR IEC-Ex
Dielektrična Snaga	1000 V IEC 60243-1
Okolna Temepratura Zraka Potrebna Za Rad	-40...130 °Cu skladu sIEC 60216-1 -40...130 °Cu skladu sVDE 0304-T21

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	9,500 cm
Paket 1 Širina	11,500 cm
Paket 1 Dužina	36,000 cm
Paket 1 Težina	29,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	50
Paket 2 Visina	9,500 cm
Paket 2 Širina	11,500 cm
Paket 2 Dužina	36,000 cm
Paket 2 Težina	1,552 kg

Mjerna Jedinica Paketa 3	S03
Broj Jedinica U Paketu 3	300
Paket 3 Visina	30,000 cm
Paket 3 Širina	30,000 cm
Paket 3 Dužina	40,000 cm
Paket 3 Težina	9,799 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrovnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da
✓	Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata	

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog doseg propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja