


Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Prolazni priključni blok Linergy–2,5 mm² 24 A s jednom razinom 1x1 vijčani–sivi

NSYTRV22

Cijena* bez PDV-a: 0,66 EUR

Osnovno

Ponuda	Linergy
Naziv Proizvoda	Linergy TR
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Stezaljke
Skraćeno Ime Uređaja	TRV
Pribor / Vrsta	Priključni pribor
Tip Bloka Stezaljke	Prolaz
Razina Priključnice	1
Način Montiranja	Montiranje na DIN nosač
Nazivni Presjek	2,5 mm²
Dužina	47,7 mm
Boja	Sivo
Količina Po Setu	Set od 50

Dodatno

Širina	5,2 mm
Visina	47,5 mm
Priključci - Stezaljke	1 x Vijčana stezaljka gornji M3) 1 x Vijčana stezaljka s donje strane M3)
Broj Priključaka	2
Spojna Pozicija	Sa strane
Broj Ulazna Za Mjerenje	2
Poprečni Presjek Kabela	0,14...4 mm², Krut s tuljkom 0,2...2,5 mm², Fleksibilni s tuljkom 0,14...4 mm², Krut bez tuljka 0,14...4 mm², Fleksibilni bez tuljka
Okretni Moment Zatezanja	0,5...0,6 N.m
Dužina Skidanja Izolacije Žice	9 mm
Tip Alata	Veza:odvijač Odspajanje:odvijač
[Ue] Radni Nazivni Napon	1000 V EN/IEC 60947-7-1 600 V CSA 690 V ATEX Exe II Ex II 2 GD 600 V cURus
[In] Nazivna Struja	24 A EN/IEC 60947-7-1 22 A ATEX Exe II Ex II 2 GD 20 A cURus 20 A CSA

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Materijal	Poliamid 6/6: izolirano kučište Legura bakra: priključak i vijek Legura bakra: zajednička veza Krom-nikl čelik: opruga
Dielektrični Gubitci	0,01 pri 1 MHz IEC 60250 0,01 pri 1 MHz VDE 0303-T4
Dielektrična Konstanta	3,7 pri 1 MHz
Otpornost	10000 MΩ.m IEC 60093 10000 MΩ.m VDE 0303-T30
Otpor Površine	1000 GΩ IEC 60093 1000 GΩ VDE 0303-T30
Otpor Na Deformacije Kroz Radni Vijek	500 CTI (> 400 kV) IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) VDE 0303-T30
Usporavanje Plamena	V0 0,8 mm UL 94
Neto Masa Proizvoda	8,2 g
Opseg Kompatibilnosti	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys Thalassa Thalassa TBP Thalassa Thalassa TBS
Kompatibilnost Proizvoda	Spacial ormari

Okolina

Certifikati Proizvoda	LR EAC VDE cURus DNV CSA IEC-Ex ATEX GL
Dielektrična Snaga	1000 V IEC 60243-1
Okolna Temepratura Zraka Potrebna Za Rad	-40...130 °Cu skladu sIEC 60216-1 -40...130 °Cu skladu sVDE 0304-T21

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	0,700 cm
Paket 1 Širina	4,800 cm
Paket 1 Dužina	4,800 cm
Paket 1 Težina	7,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	BB1
Broj Jedinica U Paketu 2	50
Paket 2 Visina	5,500 cm
Paket 2 Širina	6,000 cm
Paket 2 Dužina	27,000 cm

Paket 2 Težina	398,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 3	P06
Broj Jedinica U Paketu 3	12100
Paket 3 Visina	75,000 cm
Paket 3 Širina	60,000 cm
Paket 3 Dužina	80,000 cm
Paket 3 Težina	108,832 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

 Plastični Dijelovi Bez Halogenih Elemenata

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno s izuzećima
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proizvod izvan dosega propisa RoHS za Kinu. Informativna deklaracija o tvarima.
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja