

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Tipkalo sa simbolom zvona 10A, bezvijčani priključak, 2 modula bijela

NU320618C

Cijena* bez PDV-a: 3,25 EUR

Osnovno

Ponuda Proizvoda	New Unica
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Tipkalo
Prezentacija Uređaja	Mehanizam
Tip Tehnologije	Elektromehanički
Funkcija Sklopnika	+NO tipkalo
Broj Sklopki	1
Namjena Uređaja	Sklopka za zvonce
Nijansa Boje	Bijela (RAL 9003)
Tip Pakiranja	Horizontalno pakiranje

Dodatno

Nazivna Struja	10 A
[Ue] Nazivni Radni Napon	250 V
Vrsta Mreže	AC
Mrežna Frekvencija	50/60 Hz
Električna Izdržljivost	20000 ciklus/a, cos phi = 0,6
Otpor Izolacije	> 5 MOhm 500 V
Jačina Dielektrika	2000 V
Prekidna Moć Minimalnog Tereta	200 operacija 1,25 In i 1,1 Un, cos phi = 0,3
Dužina Otvora Kontakta	> 3 mm
Aktuator	Tipka
Broj Modula	2 modula
Priključci	Bezvijčane stezaljke
Poprečni Presjek Kabela	0...2,5 mm² Krutkabel 0...2,5 mm² Fleksibilnikabel
Materijal	Termoplastični ABS-UV stabiliziran: Mehanizam tipke PC (polikarbonat) GF10 FR: Futrola CuZn37: Stezaljke PBT (polibutilen tereftalat) GF30: Tipkalo s povratom
Označavanje	Simbol zvona
Završna Obrada	Sjajni
Način Učvršćenja	Utisni
Širina	45 mm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Visina	45 mm
Dubina	34,25 mm
Dubina Ugradnje	21,15 mm
Neto Masa Proizvoda	0,0175 kg
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-5...40 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-5...50 °C
Standardi	IEC 60669-1 LV directive
Certifikati Proizvoda	CE Aenor EAC NF VDE
Otpornost Na Kemijske Agense	Otporan na alkohol (70%) Otporan na alkohol (96%) Otporan na A-mliječnu kiselinu Otporan na razrijeđeni kvaterni amonij Otporan na razrijeđeni izbjeljivač Otporan na razrijeđeni amonijak Otporan na sapunicu Otporan na kristalno sredstvo za čišćenje Otporan na vodikov peroksid 10 volumena Otporan na heksan

Okolina

Ip Stupanj Zaštite	IP4X
Ik Stupanj Zaštite	IK04
Ekološka Karakteristika	Ulje UV otporan Aceton Tekući sapun Tekućina za čišćenje stakla Benzin Alkohol Izbjeljivač

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	3,5 cm
Paket 1 Širina	4,5 cm
Paket 1 Dužina	4,5 cm
Paket 1 Težina	18,0 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S04
Broj Jedinica U Paketu 2	200
Paket 2 Visina	30 cm
Paket 2 Širina	40 cm
Paket 2 Dužina	60 cm
Paket 2 Težina	6,18 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	P06
Broj Jedinica U Paketu 3	800

Paket 3 Visina	77 cm
Paket 3 Širina	80 cm
Paket 3 Dužina	60 cm
Paket 3 Težina	32,78 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Reach, Bez Svhc

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Sukladno Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu Proaktivna izjava RoHS za Kinu (izvan pravnog dosega propisa RoHS za Kinu)
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja