

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iTLc impulzusrelé, központi vezérlési funkcióval, 1P, 16A, 24VAC

A9C33111

Nettó listaár: 20 693,00 HUF

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti9
Termék Neve	Acti9 iTL
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Impulzus relé
Készülék Rövid Neve	iTLi
Készülék Alkalmazás	Átkapcsoló relé
Poles	1P
Pólus Érintkező Összetétel	1 NO
[In] Névleges Áram	16 A
Hálózat Típusa	AC
Vezérlőkör Feszültség	24 V AC 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	250 V AC 50/60 Hz
Vezérlő Típusa	Távírányítás és manuális vezérlés Kommunikáló
Vezérlőjel Típusa	Impulzus
Kapcsolási Frekvencia	100 kapcsolás naponta 5 kapcsolási művelet/perc
Impulzus Időtartama	50 ms...1 s
Távvezérlő Típusa	Nyomógomb
Helyi Jelzés	ON/OFF jelzés
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	2
Magasság	84 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	60 mm
Elektromos Élettartam	AC-21: 200000 ciklus AC-22: 100000 ciklus

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csatlakozás Típusa	Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 0,5...4 mm ² merev Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 0,5...4 mm ² merev kábelvéggel Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1...4 mm ² rugalmas Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1...4 mm ² sodrott, érvéghüvellyel Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1,5...4 mm ² merev Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1,5...4 mm ² merev kábelvéggel Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1,5...4 mm ² rugalmas Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1,5...4 mm ² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték Csupaszítási Hossz	11 mm
Meghúzási Nyomaték	1 N.m
Termékcsalád Kompatibilitása	Acti 9 iATLz Acti 9 iETL iTL 32 Acti 9 iATLc+s

Környezet

Szabványok	EN 669-2-2 EN 669-2-1
Terméktanúsítványok	GOST CCC
Minőségi Címkék	NF IMQ KEMA CEBEC
Zajszint	60 dB
Ip Védettségi Szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 (külön szerelőlapos szerelésen) IP40 megfelel MSZ EN 60529 (szabad levegőben)
Szennyezettségi Fok	3
Tropikalizáció	2
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-20...50 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,5 cm
1. Csomag Szélessége	1,8 cm
1.Csomag Hossza	9,5 cm
1. Csomag Súlya	114,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	3,45 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	20,0 cm
2. Csomag Súlya	1,419 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	144

3.Csomag Magassága	30,0 cm
3. Csomag Szélessége	30,0 cm
3. Csomag Hossza	40,0 cm
3. Csomag Súlya	17,519 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

 Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket
Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre