

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iTLc impulzusrelé, központi vezérlési funkcióval, 1P, 16A, 48VAC

A9C33211

Nettó listaár: 33 738,00 HUF

Fő jellemzők

Range Of Product	Acti9
Termék Neve	Acti9 iTL
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Impulzus relé
Készülék Rövid Neve	iTLi
Készülék Alkalmazás	Átkapcsoló relé
Poles	1P
Pólus Érintkező Összetétel	1 NO
[In] Névleges Áram	16 A
Hálózat Típusa	AC
Vezérlőkör Feszültség	48 V AC 50/60 Hz

Kiegészítő jellemzők

Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
Ue Névleges Üzemi Feszültség	250 V AC 50/60 Hz
Vezérlő Típusa	Távírányítás és manuális vezérlés Kommunikáló
Vezérlőjel Típusa	Impulzus
Kapcsolási Frekvencia	100 kapcsolás naponta 5 kapcsolási művelet/perc
Impulzus Időtartama	50 ms...1 s
Távvezérlő Típusa	Nyomógomb
Helyi Jelzés	ON/OFF jelzés
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	DIN sín
9 Mm-Es Osztások	2
Magasság	84 mm
Szélesség	18 mm
Mélység	60 mm
Elektromos Élettartam	AC-21: 200000 ciklus AC-22: 100000 ciklus

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfizethetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csatlakozás Típusa	Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 0,5...4 mm² merev Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 0,5...4 mm² merev kábelvéggel Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1...4 mm² rugalmas Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1...4 mm² sodrott, érvéghüvellyel Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1,5...4 mm² merev Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1,5...4 mm² merev kábelvéggel Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1,5...4 mm² rugalmas Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok 1 kábel 1,5...4 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték Csupaszítási Hossz	11 mm
Meghúzási Nyomaték	1 N.m
Termékcsalád Kompatibilitása	Acti 9 iATLz Acti 9 iETL iTL 32 Acti 9 iATLc+s

Környezet

Szabványok	EN 669-2-2 EN 669-2-1
Terméktanúsítványok	CCC GOST
Minőségi Címkék	IMQ CEBEC KEMA NF
Zajszint	60 dB
Ip Védettségi Szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529 (külön szerelőlapos szerelésen) IP40 megfelel MSZ EN 60529 (szabad levegőben)
Szennyezettségi Fok	3
Tropikalizáció	2
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Működéshez Szükséges Környezeti Levegő Hőmérséklete	-20...50 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	7,5 cm
1. Csomag Szélessége	1,8 cm
1.Csomag Hossza	9,5 cm
1. Csomag Súlya	113 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	12
2.Csomag Magassága	8 cm
2. Csomag Szélessége	9,5 cm
2. Csomag Hossza	23 cm
2. Csomag Súlya	1,411 kg
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 3. Csomagban	144

3.Csomag Magassága	30 cm
3. Csomag Szélessége	30 cm
3. Csomag Hossza	40 cm
3. Csomag Súlya	17,414 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

 Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket Tartalmazó Termék

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre