

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Preklopka, kratka, 3 pozicije 2NO



XA2ED33

Cijena* bez PDV-a: 6,93 EUR

Osnovno

Serijska Proizvoda	Easy Harmony XA2
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Kompletna odabirna sklopka
Skraćeno Ime Uređaja	XA2
Materijal Okvira	Plastika
Dijametar Montiranja	22,5 mm

Dodatno

Prodaja Po Nedjeljivoj Količini	1
Centar Za Učvršćivanje	>= 30 x 40 mm (ploča) - debljina: 1...5 mm
Način Učvršćivanja	Pričvrsna matica: 2...2,4 N.m
Oblik Glave Signalne Jedinice	Okruglo
Tip Operatora	ostani miran
Profil Operatora	Crna standardna ručka
Informacije Pozicije Operatora	3 položaja 45 °
Vrsta Kontakata I Sastav	2 NO
Operacija Kontakta	Sporo prekidanje
Mehanička Izdržljivost	300000 ciklus/a
Priključci - Stezaljke	, kapacitet stezanja: <= 2 x 1.5 mm² , kapacitet stezanja: <= 1 x 2.5 mm² , kapacitet stezanja: >= 1 x 0.5 mm² Faston stezaljke, veličina veze: 6.3 mm
Okretni Moment Zatezanja	0,8 N.m
Zaštita Od Kratkog Spoja	10 A Osigurač tip GL u skladnosti sa IEC 60269-1
[Ith] Konvencionalna Termalna Struja Pri Normalnim Uvjetima	10 A (vijčane stezaljke)
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	600 V u skladnosti sa IEC 60947-1
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	6 kV IEC 60947-1
[Ie] Nazivna Pogonska Struja	3 A pri 240 V, AC-15, A600 0,27 A pri 250 V, DC-13, Q600
Električna Izdržljivost	500000 ciklus/a, AC-15, 3 A pri 230 V, brzina rada <60 cik/mn, faktor tereta: 0,5 u skladnosti sa IEC 60947-5-4 500000 ciklus/a, DC-13, 0,2 A pri 110 V, brzina rada <60 cik/mn, faktor tereta: 0,5 u skladnosti sa IEC 60947-5-4
Električna Otpornost	$\Lambda < 10\exp(-8)$ pri 24 V
Širina	30 mm

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Visina	42 mm
Dubina	68,2 mm
Neto Masa Proizvoda	0,054 kg
Tip Operatora	Ostani miran
Profil Operatora	Standardna ručka
Tip Glave	Standardno
Boja Kapice/Operatora Ili Leće	Crna

Okolina

Zaštitna Obrada	TC
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25...55 °C
Kategorija Prenapona	Klasa I u sukladnosti sa IEC 536
Ip Stupanj Zaštite	IP65 u sukladnosti sa IEC 60529
Ik Stupanj Zaštite	IK06 u skladu s IEC 60529
Standardi	GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
Certifikati Proizvoda	CCC CE
Otpornost Na Vibracije	10 gn (f= 40...500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
Otpornost Na Udarce	120 gn (trajanje = 11 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	3,300 cm
Paket 1 Širina	10,160 cm
Paket 1 Dužina	10,160 cm
Paket 1 Težina	50,000 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S02
Broj Jedinica U Paketu 2	100
Paket 2 Visina	15,000 cm
Paket 2 Širina	30,000 cm
Paket 2 Dužina	40,000 cm
Paket 2 Težina	5,638 kg
Mjerna Jedinica Paketa 3	P06
Broj Jedinica U Paketu 3	1600
Paket 3 Visina	77,000 cm
Paket 3 Širina	80,000 cm
Paket 3 Dužina	60,000 cm
Paket 3 Težina	98,580 kg

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

 Reach, Bez Svhc


 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja

Dimensions




(e) Clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals



- (1) Diameter on finished panel or support
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
(3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in.} \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26

Detail of Lug Recess



- (1) Diameter on finished panel or support
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
(3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in.} \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)