

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



narančasta potpuna signalna
žaruljica Ø22 obična leća sa
žar.BA9s 110...120V

XB5AV35

! Više se ne proizvodi od: 1. stu 2020.

! Više se ne proizvodi

Osnovno

Seriya Proizvoda	Harmony XB5
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Signalna svjetiljka
Skraćeno Ime Uređaja	XB5
Materijal Okvira	Plastika, tamnosiva
Materijal Pričvrstnog Ovratnika	Plastika
Tip Glave	Standardno
Dijametar Montiranja	22 mm
Prodaja Po Nedjeljivoj Količini	1
Oblik Glave Signalne Jedinice	Okruglo
Boja Kapice/Operatora Ili Leće	Narančasta
Dodatne Informacije Operatora	Sa običnim lećama
Izvor Svjetlosti	Žarna nit
Baza Žarulje	BA 9s
Napajanje Svjetlećeg Bloka	Pomoću integralnog transformatora 1,2 VA 6 V
Boja Izvora Svjetlosti	Narančasta
[Us] Nazivni Napon Napajanja	110...120 V AC pri 50/60 Hz
[Us] Nazivni Napon Napajanja	110...120 V AC 50/60 Hz

Dodatno

Visina	42 mm
Širina	30 mm
Dubina	55 mm
Opis Stezaljki Iso N°1	(X1-X2)PL
Neto Masa Proizvoda	0,109 kg
Otpornost Na Pranje Pod Visokim Pritiskom	7000000 Pa pri 55 °C, udaljenost: 0.1 m
Priključci - Stezaljke	Vijčane stezaljke, <= 2 x 1.5 mm² s tuljkom u sukladnosti sa IEC 60947-1 Vijčane stezaljke, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² bez tuljka u sukladnosti sa IEC 60947-1
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	600 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa IEC 60947-1
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	6 kV IEC 60947-1
Vrsta Signalizacije	Mirni

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mjenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Prezentacija Uređaja	Kompletan proizvod
----------------------	--------------------

Okolina

Zaštitna Obrada	TH
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-40...55 °C
Klasa Zaštite Od Električnog Udara	Klasa II u sukladnosti sa IEC 60536
Kategorija Prenapona	Klasa II u sukladnosti sa IEC 60536
Ip Stupanj Zaštite	IP66 u sukladnosti sa IEC 60529 IP67 u sukladnosti sa IEC 60529 IP69 u sukladnosti sa IEC 60529 IP69K u sukladnosti sa ISO 20653
Nema Stupanj Zaštite	NEMA 13 NEMA 4X
Ik Stupanj Zaštite	IK05 conforming to IEC 50102
Standardi	IEC 60947-1 IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508 "ERROR:#N/A" "ERROR:#N/A"
Certifikati Proizvoda	Na UL popisu CSA
Otpornost Na Vibracije	5 gn (f= 12...500 Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
Otpornost Na Udarce	30 gn (trajanje = 18 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	12,8 cm
Paket 1 Širina	3,4 cm
Paket 1 Dužina	4,8 cm
Paket 1 Težina	109,0 g

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost



RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti


 Bez Žive

 Informacije O Rohs Izuzeću [Da](#)

Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja

Dimensions



- e: clamping thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.
- a: 43 mm / 1.69 in.
- b: 30 mm / 1.18 in.
- c: 41.5 mm / 1.63 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)


Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board



- (1) Diameter on finished panel or support
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
(3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)

Connections	a in mm	a in in.	b in mm	b in in.
By screw clamp terminals or plug-in connector	40	1.57	30	1.18
By Faston connectors	45	1.77	32	1.26
On printed circuit board	30	1.18	30	1.18

Detail of Lug Recess



- (1) Diameter on finished panel or support
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.
(3) Ø22.5 mm recommended ($\text{Ø}22.3 \begin{smallmatrix} +0.4 \\ 0 \end{smallmatrix}$) / Ø0.89 in. recommended ($\text{Ø}0.88 \text{ in. } \begin{smallmatrix} +0.016 \\ 0 \end{smallmatrix}$)