

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



Kontroler s upravljačkom palicom Ø 22, 2 smjera, nepomični, 1 NO po smjeru

XD4PA12

Cijena* bez PDV-a: 58,92 EUR

Osnovno

Serija Proizvoda	Harmony XDA
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Upravljačka ručica
Skraćeno Ime Uređaja	XD4
Materijal Okvira	Metal, kromiran
Materijal Pričvrsnog Ovratnika	Zamak
Dijametar Montiranja	22,5 mm
Prodaja Po Nedjeljivoj Količini	1
Tip Operatora	Ostani miran, luga radna osovinu 54 mm
Informacije Pozicije Operatora	3 pozicije
Informacije Smjera Operatora	2 smjera
Vrsta Kontakata I Sastav	1 NO
Operacija Kontakta	Sporo prekidanje
Priključci - Stezaljke	Vijčane stezaljke, <= 2 x 1.5 mm² s tuljkom u sukladnosti sa IEC 60947-1 Vijčane stezaljke, >= 1 x 0.22 mm² bez tuljka u sukladnosti sa IEC 60947-1

Dodatno

Neto Masa Proizvoda	0,116 kg
Otpornost Na Pranje Pod Visokim Pritiskom	7000000 Pa pri 55 °C, udaljenost: 0.1 m
Oblik Glave Signalne Jedinice	Okruglo
Nivo Po Smjeru	1
Uporaba Kontakata	Standardno
Pozitivan Otvor	Bez
Mehanička Izdržljivost	1000000 ciklus/a
Okretni Moment Zatezanja	0,8...1,2 N.m u sukladnosti sa IEC 60947-1
Oblik Glave Vijka	Križ kompatibilno sa Philips No 1 odvijač Križ kompatibilno sa pozidiv No 1 odvijač Prorezano kompatibilno sa ravno Ø 4 mm odvijač Prorezano kompatibilno sa ravno Ø 5,5 mm odvijač
Materijal Kontakata	Srebrna legura (Ag/ni)
Zaštita Od Kratkog Spoja	10 A uložak osigurača tip gG u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
[Ithe] Propisana Termalna Struja Pri Okolnoj Temperaturi Zraka	10 A u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
[Ui] Nazivni Napon Izolacije	600 V (stupanj zagađenja 3) u sukladnosti sa IEC 60947-1
[Uimp] Nazivni Impulsni Podnosivi Napon	6 kV IEC 60947-1

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

[Ie] Nazivna Pogonska Struja	0,1 A pri 250 V, DC-13, R300 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 0,22 A pri 125 V, DC-13, R300 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1
Električna Izdržljivost	1000000 ciklus/a, AC-15, 2 A pri 230 V, brzina rada <3600 cik/h, faktor tereta: 0,5 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 ciklus/a, AC-15, 3 A pri 120 V, brzina rada <3600 cik/h, faktor tereta: 0,5 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 ciklus/a, AC-15, 4 A pri 24 V, brzina rada <3600 cik/h, faktor tereta: 0,5 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 ciklus/a, DC-13, 0,2 A pri 110 V, brzina rada <3600 cik/h, faktor tereta: 0,5 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 ciklus/a, DC-13, 0,5 A pri 24 V, brzina rada <3600 cik/h, faktor tereta: 0,5 u sukladnosti sa IEC 60947-5-1 appendix C
Električna Otpornost	$\Lambda < 10\exp(-6)$ pri 5 V, 1 mA u čistoj okolini u sukladnosti sa IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ pri 17 V, 5 mA u čistoj okolini u sukladnosti sa IEC 60947-5-4
Prezentacija Uređaja	Kompletan proizvod

Okolina

Zaštitna Obrada	TH
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25...70 °C
Klasa Zaštite Od Električnog Udara	Klasa I u sukladnosti sa IEC 60536
Ip Stupanj Zaštite	IP66 u sukladnosti sa IEC 60529
Nema Stupanj Zaštite	NEMA 13 NEMA 4X
Ik Stupanj Zaštite	IK03 conforming to IEC 50102
Standardi	IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14 "ERROR:#N/A" IEC 60947-5-5 IEC 60947-1 UL 508 IEC 60947-5-1 "ERROR:#N/A"
Certifikati Proizvoda	GL DNV BV LROS (Lloyds register of shipping) CSA Na UL popisu
Otpornost Na Vibracije	5 gn ($f = 2 \dots 500$ Hz) u sukladnosti sa IEC 60068-2-6
Otpornost Na Udarce	30 gn (trajanje = 18 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 ms) za poluvalno ubrzanje u sukladnosti sa IEC 60068-2-27

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	12,8 cm
Paket 1 Širina	3,4 cm
Paket 1 Dužina	4,8 cm
Paket 1 Težina	122,0 g
Mjerna Jedinica Paketa 2	S02
Broj Jedinica U Paketu 2	40
Paket 2 Visina	15,0 cm

Paket 2 Širina	30,0 cm
Paket 2 Dužina	40,0 cm
Paket 2 Težina	5,187 kg

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.


Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)

Učinkovitost dobrobiti

	Bez Žive	
	Informacije O Rohs Izuzeću	Da
Uredba Reach	Izjava REACh	
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)	
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu	
Weee	Proizvod se na tržištima EU mora odlagati u skladu sa specifičnim propisima o prikupljanju otpada; nikako se ne smije odlagati s komunalnim otpadom.	



Dimensions



e: panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Panel Cut-out for Pushbuttons, Switches and Pilot Lights (Finished Holes, Ready for Installation)

Connection by Screw Clamp Terminals or Plug-in Connectors or on Printed Circuit Board	Connection by Faston Connectors
	
(1) Diameter on finished panel or support (2) 40 mm min. / 1.57 in. min. (3) 30 mm min. / 1.18 in. min. (4) Ø 22.5 mm / 0.89 in. recommended (Ø 22.3 mm $^{+0.4}_0$ / 0.88 in. $^{+0.016}_0$) (5) 45 mm min. / 1.78 in. min. (6) 32 mm min. / 1.26 in. min.	