

Podatkovna tablica proizvoda

Specifikacije



glava upuštenog tipkala Ø 16
opružni povrat sa 6 kapica u boji

ZB6CW9

! Više se ne proizvodi od: 15. lip 2023.

! Više se ne proizvodi

Osnovno

Seriya Proizvoda	Harmony XB6
Vrsta Proizvoda Ili Dijela	Glava za osvijetljeno tipkalo
Kompatibilnost Proizvoda	Integralni LED
Skraćeno Ime Uređaja	ZB6
Materijal Okvira	Plastika
Dijametar Montiranja	16 mm
Prodaja Po Nedjeljivoj Količini	1
Oblik Glave Signalne Jedinice	Kvadrat
Tip Operatora	povratak opruge
Profil Operatora	6 boja na izbor u istoj ravlini, neoznačeno
Dodatne Informacije Operatora	Set of 6 color caps

Dodatno

Neto Masa Proizvoda	0,016 kg
---------------------	----------

Okolina

Zaštitna Obrada	TC
Okolišna Temperatura Zraka Pri Skladištenju	-40...70 °C
Okolišna Temperatura Zraka Pri Radu	-25...70 °C
Klasa Zaštite Od Električnog Udara	Klasa II u sukladnosti sa IEC 61140
Ip Stupanj Zaštite	IP65 u sukladnosti sa IEC 60529
Nema Stupanj Zaštite	NEMA 13 u sukladnosti sa UL 50 NEMA 4 u sukladnosti sa UL 50 NEMA 4X u sukladnosti sa UL 50 NEMA 4 u sukladnosti sa CSA C22.2 No 94 NEMA 4X u sukladnosti sa CSA C22.2 No 94 NEMA 13 u sukladnosti sa CSA C22.2 No 94

Standardi	EN/IEC 60947-5-5 "ERROR:#N/A" EN/IEC 60947-5-1 JIS C 852 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 UL 508 "ERROR:#N/A"
-----------	--

Izražene cijene su informativne i neobvezujuće, bez PDV-a, te su navedene kao preporučene prodajne cijene isključivo kod Schneider Electric ovlaštenih distributera. Svi dani prikazi, opisi, tehničke specifikacije i podaci podložni su promjenama bez prethodne najave.

Izjava: Ovi dokumenti ne mijenjaju niti su namijenjeni utvrđivanju primjerenosti ili pouzdanosti ovih proizvoda u specifičnim korisničkim primjenama.

Certifikati Proizvoda	CCC CSA UL GOST
Otpornost Na Vibracije	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) u skladnosti sa IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) u skladnosti sa IEC 60068-2-6
Otpornost Na Udarce	30 gn (trajanje = 18 ms) za poluvalno ubrzanje u skladnosti sa IEC 60068-2-27 50 gn (trajanje = 11 ms) za poluvalno ubrzanje u skladnosti sa IEC 60068-2-27

Broj pakirnih jedinica

Mjerna Jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica U Paketu 1	1
Paket 1 Visina	2,0 cm
Paket 1 Širina	11,0 cm
Paket 1 Dužina	14,5 cm
Paket 1 Težina	9,0 g

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------

Održivost

Oznaka **Green Premium™** predanost je Schneider Electrica isporuci proizvoda s najboljom ekološkom učinkovitošću u klasi. Green Premium obećava usklađenost s najnovijim propisima, transparentnost u pogledu utjecaja na okoliš te kružne proizvode i proizvode s niskom razinom CO₂.

Vodič za procjenu održivosti proizvoda dokument je u kojem se pojašnjavaju globalni standardi znaka zaštite okoliša i kako tumačiti izjave o okolišu.

[Vodič za procjenu održivosti nog proizvoda >](#)



Transparentnost RoHS/REACH

Učinkovitost dobrobiti

✓	Reach, Bez Svhc	
✓	Bez Otrovnih Teških Metala	
✓	Bez Žive	
✓	Informacije O Rohs Izuzeću	Da


Certifikati i standardi

Uredba Reach	Izjava REACH
Direktiva Eu Rohs	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS) Izjava EU RoHS
Propis Rohs Za Kinu	Izjava RoHS za Kinu
Izjava O Očuvanju Okoliša	Ekološki profil proizvoda
Profil Cirkularnosti	Informacije o kraju vijeka trajanja

Dimensions Drawings

Square Head for Illuminated or Non Illuminated Pushbutton


Dimensions



Mounting and Clearance


Panel Cut-out

For Square or Circular Head




Pushbuttons, Switches and Pilot Lights for Printed Circuit Board Connection

Front Panel Cut-out (Viewed from Installer's Side)



Printed Circuit Board Drillings (Viewed from Electrical Block Side)



- A 24 mm/0.94 in. minimum for rectangular heads, 18 mm/0.71 in. minimum for square or circular heads
- B 18 mm/0.71 in. minimum
- (1) 6 x Ø 1.1 mm / 6 x Ø 0.04 in. holes.
- (2) 1 x Ø 2.6⁰_{-0.2} mm / 1 x Ø 0.10⁰_{-0.008} in. hole for locating pin, only when using socket adaptor ZB6Y010.
- (3) 1 x Ø 3.2⁰_{-0.2} mm / 1 x Ø 0.13⁰_{-0.008} in. hole for fixing of printed circuit board onto the front panel using body bracket ZB6Y011. This hole must be drilled on the left-hand side, when heads are positioned at the normal angle. Fit a body bracket ZB6Y011 every 72 mm/2.83 in. maximum for cut-outs on 24 mm/0.94 in. centres (rectangular heads) and 54 mm/2.13 in. maximum for cut-outs on 18 mm/0.71 in. centres (square or circular heads).

General tolerances of the panel and printed circuit board: T1, T2: T1 + T2 = 0.3 mm/0.01 in. maximum.
Installation precautions:


Podatkovna tablica
proizvoda

ZB6CW9

Thickness of printed circuit board: 1.6 mm/0.06 in. minimum.


Mounting with Body Bracket

With socket adaptor ZB6Y010



- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Socket adaptor
- (7) Panel
- (8) Printed circuit

Direct mounting without socket adaptor ZB6Y010



- (1) Head
- (2) Nut
- (3) Body
- (4) Body bracket
- (5) Contact block
- (6) Panel
- (7) Printed circuit

