

Termékadatlap

Műszaki adatok



RCCB-ID 125 A áram-
védőkapcsoló, AC osztály, 4P,
125A, 500mA

16908

Nettó listaár: 270 040,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Termék Neve	Acti 9 Reflex iC60
Termék Vagy Alkatrész Típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék Rövid Neve	RCCB-ID
Pólusok Megnevezése	4P
Nulla Helyzete	Bal
[In] Névleges Áram	125 A
Hálózat Típusa	AC
Földszívárgás Érzékenység	500 mA
Földzárlatvédelmi Időkésleltetés	Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi Osztály	AC típus
Névleges Törés És Gyártási Kapacitás	Im = 1250 A 400 V megfelel IEC 61008-1
Névleges Feltételes Rövidzárlati Áram	Inc 10 kA 125 A

Kiegészítő jellemzők

Készülék Helye A Rendszerben	Kimenő
Hálózati Frekvencia	50/60 Hz
[Ue] Névleges Üzemi Feszültség	400 V AC 50 Hz megfelel IEC 61008-1
Szívárgóáram Kioldási Technológia	Elektromechanikus
[Ui] Névleges Szigetelési Feszültség	440 V AC 50 Hz megfelel IEC 61008-2-1
[Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság	4 kV megfelel IEC 61008-2-1
Vezérlő Típusa	Kapcsoló
Szerelési Mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítés	35 mm szimmetrikus DIN sín
Csatlakozási Távolság	18 mm fázisok között
9 Mm-Es Osztások	8
Magasság	86 mm
Szélesség	72 mm
Mélység	76 mm
Nettó Súly	420 g

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szín	Szürke
Mechanikai Tartósság	5000 ciklus
Elektromos Élettartam	2000 ciklus
Lakatoslási Lehetőség	Zárható
Csatlakozás Típusa	Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5...16 mm² rugalmas Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5...16 mm² merev Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5...50 mm² merev Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5...35 mm² rugalmas Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5...35 mm² sodrott, érvég hüvellyel Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5...16 mm² sodrott, érvég hüvellyel
Vezeték Csupaszítási Hossz	11 mm
Meghúzási Nyomaték	3 N.m

Környezet

Szabványok	IEC 60947-3 IEC 60947-1 IEC 61008-1
Ip Védettségi Szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi Fok	3
Tropikalizáció	2 megfelel IEC 61008-1
Relatív Páratartalom	95 % -55 °C
Működési Magasság	2000 m
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Működéshez	-25...40 °C
Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	9,0 cm
1. Csomag Szélessége	9,0 cm
1.Csomag Hossza	10,0 cm
1. Csomag Súlya	416,0 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S03
Egységek Száma 2. Csomagban	24
2.Csomag Magassága	30,0 cm
2. Csomag Szélessége	30,0 cm
2. Csomag Hossza	40,0 cm
2. Csomag Súlya	10,464 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)

Jólléti teljesítmény

✓ Méregző Nehézfémmentes

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

Reach Rendelet [REACH nyilatkozat](#)

Eu Rohs Irányelv [Megfelelő](#)
[EU RoHS nyilatkozat](#)

Kínai Rohs Rendelet [Kínai RoHS nyilatkozat](#)
Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)

Weee [A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.](#)

Körköröségi Profil [Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre](#)