

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ACTI9 iDPNN Vigi áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, B, 10A, 30mA

A9D56710

! Forgalmazása megszűnt, ekkor: 2021. dec. 9.

! Megszűnt termék

### Fő jellemzők

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                     | Acti 9                                                        |
| Termék Neve                      | Acti9 DPN Vigi                                                |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa     | Áramvédős kismegszakító túláram-védelemmel                    |
| Készülék Rövid Neve              | DPN Vigi                                                      |
| Készülék Alkalmazás              | Elosztás                                                      |
| Pólusok Megnevezése              | 3P+N                                                          |
| Védett Pólusok Száma             | 3                                                             |
| Nulla Helyzete                   | Bal                                                           |
| [In] Névleges Áram               | 10 A                                                          |
| Hálózat Típusa                   | AC                                                            |
| Kioldógység Technológia          | Termikus-mágneses                                             |
| Görbe                            | B                                                             |
| Földszívárgás Érzékenység        | 30 mA                                                         |
| Földzárlatvédelmi Időkésleltetés | Pillanatnyi                                                   |
| Földzárlatvédelmi Osztály        | A típusú                                                      |
| Megszakítási Kapacitás           | 6000 A Icn -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1 |
| Alkalmasság Leválasztásra        | Igen megfelel EN/IEC 60947-3                                  |

### Kiegészítő jellemzők

|                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Complementary                                 | Kimenő                                                                |
| Hálózati Frekvencia                           | 50/60 Hz                                                              |
| Ue Névleges Üzemi Feszültség                  | 380...415 V AC 50/60 Hz                                               |
| Mágneses Kioldási Határérték                  | 3...5 x In                                                            |
| Szívárgóáram Kioldási Technológia             | Feszültségfüggetlen                                                   |
| Ics Névleges Üzemi Zárlati Megszakítóképesség | 6000 A 100 % x Icn -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1 |
| Névleges Szakító- És Teherbíró Kapesség       | Idm 6000 A -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1         |
| Korlátozási Osztály                           | 3 megfelel EN/IEC 61009-2-1                                           |
| [Ui] Névleges Szigetelési Feszültség          | 440 V AC 50/60 Hz                                                     |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság       | 4 kV                                                                  |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Impulzus Áram                                  | 250 A                                                                                                                                                                                                                                              |
| Érintkező Helyzetjelző                         | Igen                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vezérlő Típusa                                 | Kapcsoló                                                                                                                                                                                                                                           |
| Helyi Jelzés                                   | ON/OFF, hibaelhárítás                                                                                                                                                                                                                              |
| Szerelési Mód                                  | Klipszes                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rögzítés                                       | DIN sín                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fésűs Gyűjtősín És Elosztóblokk Kompatibilitás | Felső vagy alsó: igen                                                                                                                                                                                                                              |
| Csatlakozási Távolság                          | 18 mm fázisok között<br>9 mm fázis és nulla között                                                                                                                                                                                                 |
| 9 Mm-Es Osztások                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Magasság                                       | 91 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szélesség                                      | 90 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mélység                                        | 78,5 mm                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nettó Súly                                     | 498 g                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szín                                           | Fehér                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mechanikai Tartósság                           | 20000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                       |
| Elektromos Élettartam                          | 20000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reteselési Opciók Leírása                      | Lakatoló eszköz<br>Lezárható                                                                                                                                                                                                                       |
| Csatlakozások - Terminálok                     | Alagút típusú terminálok felső vagy alsó0,75...16 mm <sup>2</sup> merev<br>Alagút típusú terminálok felső vagy alsó0,33...10 mm <sup>2</sup> rugalmas<br>Alagút típusú terminálok felső vagy alsó0,33...10 mm <sup>2</sup> sodrott, érvéghüvellyel |
| Vezeték Csupaszítási Hossz                     | 15 mm for felső vagy alsó connection                                                                                                                                                                                                               |
| Meghúzási Nyomaték                             | 2 N.m felső vagy alsó                                                                                                                                                                                                                              |
| Szivárgóáram-Védelem                           | Integrált                                                                                                                                                                                                                                          |

## Környezet

|                                                 |                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Szabványok                                      | EN/IEC 61009-2-1                                                                        |
| Ip Védettségi Szint                             | IP20 conforming to MSZ EN 60529<br>IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 |
| Szennyezettségi Fok                             | 3                                                                                       |
| Tűlfeszültségi Kategória                        | III megfelel IEC 60364-4-41                                                             |
| Elektromágneses Kompatibilitás                  | 8/20 µs impulzusállóság, 250 A megfelel EN/IEC 61009-2-1                                |
| Tropikalizáció                                  | 2 megfelel IEC 60068-1                                                                  |
| Relatív Páratartalom                            | 90 % -55 °C                                                                             |
| A Környezeti Levegő Hőmérséklete Működés Közben | -25...60 °C                                                                             |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete A Tároláshoz     | -30...70 °C                                                                             |

## Csomagolási egység

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa | PCE       |
| Egységek Száma 1. Csomagban         | 1         |
| 1. Csomag Magassága                 | 8,900 cm  |
| 1. Csomag Szélessége                | 11,300 cm |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1.Csomag Hossza                      | 16,200 cm |
| 1. Csomag Súlya                      | 567,900 g |
| 2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa | S03       |
| Egységek Száma 2. Csomagban          | 14        |
| 2.Csomag Magassága                   | 30,000 cm |
| 2. Csomag Szélessége                 | 30,000 cm |
| 2. Csomag Hossza                     | 40,000 cm |
| 2. Csomag Súlya                      | 8,502 kg  |

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

 Higanymentes

 Rohs Korlátozás Alóli Kivétel [Igen](#)

 Halogénmentes Műanyag Alkatrészeket  
És Kábeleket Tartalmazó Termék

### Tanúsítványok és szabványok

**Eu Rohs Irányelv** Megfelelő  
[EU RoHS nyilatkozat](#)

**Kínai Rohs Rendelet** [Kínai RoHS nyilatkozat](#)  
A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.

**Környezetvédelmi Közzététel** [A termék környezeti profilja](#)

**Weee** A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.