



## NG125N kismegszakító, 3P-N, C, 125A

18648

Nettó listaár: 119 815,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékválaszték              | NG160                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Termékcsalád                 | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Termék Neve                  | Acti9 NG125                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Termék Vagy Alkatrész Típusa | Kismegszakító                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Készülék Rövid Neve          | NG125NA                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Készülék Alkalmazás          | Elosztás                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pólusok Megnevezése          | 3P+N                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Védett Pólusok Száma         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nulla Helyzete               | Bal                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| [In] Névleges Áram           | 125 A -40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hálózat Típusa               | DC<br>AC                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kioldóegység Technológia     | Termikus-mágneses                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Görbe                        | C                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Megszakítási Kapacitás       | 20 kA Icu -<= 500 V DC megfelel EN/IEC 60947-3<br>10 kA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3<br>20 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3<br>25 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3<br>50 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 |
| Felhasználási Kategória      | AC megfelel IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Alkalmasság Leválasztásra    | Igen megfelel IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Kiegészítő jellemzők

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hálózati Frekvencia                         | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ue Névleges Üzemi Feszültség                | 380...415 V AC 50/60 Hz<br>500 V AC 50/60 Hz<br><= 500 V DC<br>220...240 V AC 50/60 Hz<br>440 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                              |
| Mágneses Kioldási Korlát                    | 8 x In                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Ics Névleges Üzemi Zárati Megszakítóképeség | 37,5 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>18,75 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz<br>15 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz<br>7,5 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 500 V AC 50/60 Hz<br>25 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 500 V DC |
| [Ui] Névleges Szigetelési Feszültség        | 690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Uimp] Névleges Lökő-Feszültség Állóság     | 8 kV megfelel EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfeleltetésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                |                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Érintkező Helyzetjelző                         | Igen                                                                                      |
| Vezérlő Típusa                                 | Kapcsoló<br>Kézi kioldási teszt                                                           |
| Helyi Jelzés                                   | Szétkapcsolásjelző<br>ON/OFF jelzés                                                       |
| Szerelési Mód                                  | Klipszes                                                                                  |
| Rögzítés                                       | 35 mm szimmetrikus DIN sín                                                                |
| Szerelési Pozíció                              | Függőleges                                                                                |
| Fésűs Gyűjtősín És Elosztóblokk Kompatibilitás | NO                                                                                        |
| 9 Mm-Es Osztások                               | 12                                                                                        |
| Magasság                                       | 103 mm                                                                                    |
| Mélység                                        | 81 mm                                                                                     |
| Szélesség                                      | 108 mm                                                                                    |
| Nettó Súly                                     | 0,96 kg                                                                                   |
| Mechanikai Tartósság                           | 20000 ciklus                                                                              |
| Elektromos Élettartam                          | 5000 ciklus                                                                               |
| Lakatoslási Lehetőség                          | Zárható                                                                                   |
| Reteszelési Opciók Leírása                     | Beépített zár                                                                             |
| Csatlakozás Típusa                             | Alagút típusú terminálok16...70 mm² merev<br>Alagút típusú terminálok10...50 mm² rugalmas |
| Vezeték Csupaszítási Hossz                     | 20 mm                                                                                     |
| Meghúzási Nyomaték                             | 6 N.m                                                                                     |
| Szivárgóáram-Védelem                           | Különálló blokk                                                                           |

## Környezet

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Szabványok                                     | EN/IEC 60947-3                  |
| Ip Védettségi Fok                              | IP20 conforming to MSZ EN 60529 |
| Ik Védettségi Fok                              | IK05 conforming to EN/IEC 62262 |
| Szennyezettségi Fok                            | 3 megfelel IEC 60947-2          |
| Túlfeszültség Kategória                        | IV                              |
| Tropikalizáció                                 | 2 megfelel IEC 60068-1          |
| Relatív Páratartalom                           | 95 % -55 °C                     |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Működéshez | -30...70 °C                     |
| Környezeti Levegő Hőmérséklete<br>A Tároláshoz | -40...70 °C                     |

## Csomagolási egység

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa | PCE      |
| Egységek Száma 1. Csomagban         | 1        |
| 1. Csomag Magassága                 | 8,6 cm   |
| 1. Csomag Szélessége                | 12,4 cm  |
| 1.Csomag Hossza                     | 15,8 cm  |
| 1. Csomag Súlya                     | 1,052 kg |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| 2. Csomag- Csomagolási Egység<br>Típusa | S03       |
| Egységek Száma 2. Csomagban             | 12        |
| 2.Csomag Magassága                      | 30,0 cm   |
| 2. Csomag Szélessége                    | 30,0 cm   |
| 2. Csomag Hossza                        | 40,0 cm   |
| 2. Csomag Súlya                         | 13,111 kg |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|

Fenntarthatóság



A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége aziránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO<sub>2</sub>-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság   RoHS/REACH

### Jólléti teljesítmény

✓

Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓

Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓

Higanymentes

✓

Rohs Korlátozás Alóli Kivétel

Igen

### Tanúsítványok és szabványok

|                             |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach Rendelet              | <a href="#">REACH nyilatkozat</a>                                                                                                                                 |
| Eu Rohs Irányelv            | Megfelelő<br><a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>                                                                                                                  |
| Kínai Rohs Rendelet         | <a href="#">Kínai RoHS nyilatkozat</a><br>Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)                                             |
| Környezetvédelmi Közzététel | <a href="#">A termék környezeti profilja</a>                                                                                                                      |
| Weee                        | A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |
| Körkörösségi Profil         | <a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>                                                                                                            |