

Termékadatlap

Műszaki adatok



Kisáramú jelzőérintkezők OF, SD, SDE 6 A-240 V

29452

Nettó listaár: 16 050,00 HUF

Fő jellemzők

Termék Vagy Alkatrész Típusa	Segédérintkező csoport
Készülék Rövid Neve	SD SDV NF OF+SD 24 SDE adapter
Készülék Alkalmazás	Megszakító állapotfigyelés
Termékcsalád Kompatibilitása	Compact Compact NS630b...1600 Compact Compact NS1600b...3200 Compact Compact INSE Compact Compact NB Compact Compact NSX Easypact EasyPact CVS PowerPact PowerPact P Compact ComPact NSX DC
Jel Kapcsolatok Összetétele	1 NO/NC

Kiegészítő jellemzők

Hibatípus	Általános villamos hiba
Helyi Jelzés	Open/close: ON/OFF jelzés Távoli busz leágazási hiba (E): szétkapcsolásjelző Elektromos hiba: zászló
Kiegészítő Érintkezők Típusa	Alacsony szintű
Szerelési Mód	Klipszes
[Ith] Egyezményes Nyitott Szerelési Termikus Áram	5 A
Breaking Capacity (A)	AC-12: 5 A at 24 Veff AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 48 Veff AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 1150 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 380 V AC 50/60 Hz AC-12: 5 A at 480 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 3 A at 24 Veff AC 50/60 Hz AC-15: B300: 3 A at 48 Veff AC 50/60 Hz AC-15: B300: 2,5 A at 1150 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 2 A at 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 1,5 A at 380 V AC 50/60 Hz AC-15: B300: 1 A at 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 5 A at 24 Veff DC DC-12: 2,5 A at 48 Veff DC DC-12: 0,6 A at 1150 V DC DC-12: 0,3 A at 250 V DC DC-15: 1 A at 24 Veff DC DC-15: 0,2 A at 48 Veff DC DC-15: 0,05 A at 1150 V DC DC-15: 0,03 A at 250 V DC
Minimális Teljesítmény	1 mA -5...12 V DC
Tartozék / Különálló Alkatrész Kategória	Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600 Tartalék alkatrész esetén Compact NS1600b...3200

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csomagolási egység

1. Csomag-Csomagolási Egység Típusa	PCE
Egységek Száma 1. Csomagban	1
1. Csomag Magassága	1,400 cm
1. Csomag Szélessége	7,800 cm
1.Csomag Hossza	6,000 cm
1. Csomag Súlya	24,000 g
2. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	BB1
Egységek Száma 2. Csomagban	10
2.Csomag Magassága	5,000 cm
2. Csomag Szélessége	14,500 cm
2. Csomag Hossza	17,000 cm
2. Csomag Súlya	243,000 g
3. Csomag- Csomagolási Egység Típusa	S02
Egységek Száma 3. Csomagban	100
3.Csomag Magassága	15,000 cm
3. Csomag Szélessége	30,000 cm
3. Csomag Hossza	40,000 cm
3. Csomag Súlya	2,728 kg

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Fenntarthatóság

A **Green Premium™** címke a Schneider Electric elkötelezettsége azíránt, hogy kategóriájában vezető környezetvédelmi teljesítményű termékeket szállítson. A Green Premium a legújabb szabályozásoknak való megfelelést, a környezeti hatások átláthatóságát, valamint körforgásos és alacsony CO₂-kibocsátású termékeket ígér.

A **termék fenntarthatóságának felmérésére vonatkozó útmutató** egy fehér könyv, amely tisztázza a globális ökocímke-szabványokat és a környezetvédelmi nyilatkozatok értelmezését.

[Részletek a Green Premium programról >](#)

[Útmutató kereskedelmi termékek fenntarthatóságának felméréséhez >](#)



Átláthatóság RoHS/REACH

Jólléti teljesítmény

✓ Reach: A Különös Aggodalomra Okot Adó Anyagoktól (Svhc) Mentés

✓ Mérgező Nehézfémektől Mentés

✓ Higanymentes

✓ Rohs Korlátozás Alóli Kivétel Igen

✓ Pvc-Mentes

Tanúsítványok és szabványok

Reach Rendelet	REACH nyilatkozat
Eu Rohs Irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Kínai Rohs Rendelet	Kínai RoHS nyilatkozat Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
Környezetvédelmi Közzététel	A termék környezeti profilja
Weee	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Körkörösségi Profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre